



Boîtier industriel plastique IP55 IK08 - 359x265x154mm avec couvercle opaque 2 verrous

REF. 0 350 58

LEGRAND

Produit de vente courante habituellement stockée par la distribution

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Atlantic, boîtier industriel plastique, étanche, pour la protection des composants électriques et électroniques contre les agressions extérieures

- Boîtier industriel plastique - Forte profondeur - IP55 IK08 - Avec couvercle opaque - Gris RAL7035
- Dimensions :
 - hauteur 359mm
 - largeur 265mm
 - profondeur 154mm
- Avec charnières - 2 verrous
- Faces lisses - Liberté de fixation :
 - intérieure : 4 trous oblongs en fond de boîte
 - hors volume de câblage aux 4 angles par vis Ø4mm (livrées)
 - par pattes de fixation murale
- Ouverture/fermeture 1/4 de tour du couvercle par tournevis plat

Les + installation

Possibilité de fixation des équipements sur rail ou plaque pleine

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Type de montage	saillie	Numéro RAL	7035
Type de couvercle	couvercle	Nombre de modules	6
Finition du couvercle	fermé	Nombre de rangées	1
Type de porte	sans	Largeur dans les unités de partition	6
Couvercle/porte transparent(e)	Non	Possibilité de montage en saillie	Non
Avec serrure	Non	Nombre d'entrées de conduit	4
Hauteur	359 mm	Matériau du boîtier	plastique
Largeur	265 mm	Traitement de surface	non traité
Profondeur	154 mm	Avec plaque de montage	Non
Profondeur d'encastrement	162 mm	Adapté à un usage extérieur	Oui
Profondeur intérieure	148.5 mm	Adapté à un parafoudre	Oui
Épaisseur de matériau du boîtier	3 mm	Classe de protection (IP)	IP55
Épaisseur de matériau de la porte/du couvercle	3 mm	Classe de protection	II
Couleur	gris	Résistance aux chocs	IK08
		Maintien de fonction	autre