

Poussoir pour volets roulants Céliane commande directe 6A 250V~

REF. 0 676 03

CÉLIANE

LEGRAND



CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Céliane, une commande de volets à combiner avec des plaques pour jouer sur les couleurs et les matières : métal, verre, bois, cuir...

- Poussoir pour volets roulants Céliane 6A 250V
- Pour commande directe
- Repérage des bornes facilitant le câblage
- A associer à un support universel Batibox, un enjoliveur et une plaque Céliane

Les + installation

Livré avec coque de protection chantier à charnières qui protège le produit de la poussière et des éclaboussures de peinture et permet au mécanisme de rester utilisable pendant le chantier - Peut être installé en encastré (dans boîte d'encastrement) ou en saillie (sur cadre saillie)

Recommandations / restrictions d'usages

Usage en intérieur uniquement

Information sur la gamme

Céliane™, la gamme d'appareillage qui allie fonctions et esthétique et qui permet une multitude de combinaisons pour personnaliser un intérieur. Des fonctionnalités toujours plus innovantes comme la prise Surface, l'interrupteur Soft, le chargeur sans fil - induction, les chargeurs USB, USB-C en plus des fonctions standard. L'association de la fonction (disponible en blanc, titane ou graphite) avec des plaques de finition Laquées, Poudrées, Métal ou Matières permet des combinaisons à l'infini pour un style unique. Les plaques sont disponibles en version 1 à 4 postes pour un montage horizontal ou vertical et en version 2 et 3 postes entraxe 57 mm pour intégrer Céliane en rénovation dans des anciennes boîtes d'encastrement. Céliane se décline également en version Céliane with Netatmo pour contrôler les éclairages, volets roulants et autres appareils électriques depuis votre smartphone ou par commande vocale pour une intégration parfaite dans votre installation.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

		Adapté à la classe de protection (IP)	IP41
		Courant nominal assigné	6 A
Assemblage	Mécanisme seul	Tension nominale	250 V
Modèle	Contact à poussoir unipolaire	Nombre de touches	2
Nombre de pôles	1	Nombre de modules (construction modulaire)	2
Type de commande	Autre	Compatible avec Apple HomeKit	Non
Verrouillage électrique et mécanique	Non	Compatible avec Google Assistant	Non
Utilisation mécanique possible	Oui	Compatible avec Amazon Alexa	Non
Utilisation électronique possible	Non	Possible support IFTTT	Non
Type de montage	Support de module	Largeur hors tout	45 mm
Matériau	Plastique	Hauteur hors tout	45 mm
Qualité du matériau	Thermoplastique	Profondeur/longueur hors tout	40 mm
Sans halogène	Oui	Profondeur d'encastrement	24 mm
Traitement de surface	Non traité	Résistance aux chocs (IK)	IK04
Finition de la surface	Mat	Température d'utilisation /d'installation	-5-50 °C
Type de fixation	Autre	Température de stockage	-10-70 °C
Type de raccordement	Borne automatique	Type de tension	AC
Couleur	Gris	Traitement antimicrobien	Non
Numéro RAL (équivalent)	7016	Section de câble	2.5-2.5 mm ²
Transparent	Non	EAN/Gencode	3245060676032
Zone de texte/surface d'inscription	Oui		