

**Cartouche industrielle cylindrique type gG 14x51mm avec percuteur  
- 6A**

REF. 0 145 06

LEGRAND



---

**CARACTÉRISTIQUES PRODUIT**

**Cartouche industrielle pour protection des conducteurs des circuits électriques en cas de surcharge ou de court-circuit**

- Cartouche industrielle cylindrique type gG (Haut Pouvoir de Coupure)
- 14mmx51mm - Avec percuteur
- Calibre 6A - Tension 500V~
- Pouvoir de coupure : 100000A
- Conforme aux normes :
  - EN 60269-1 et 2
  - IEC 60269-1 et 2
  - NFC 60-200

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

---

		<b>Classe de fonctionnement</b> GL/gG (gamme complète protection de lignes/protection d'appareils)	
<b>Largeur hors tout</b>	14 mm	<b>Fréquence de fonctionnement</b>	42-62 Hz
<b>Modèle</b>	Fusible en céramique	<b>Finition du voyant indicateur</b>	Percuteur
<b>Taille</b>	14x51 mm	<b>Puissance de coupure</b>	120 kA
<b>Profondeur/longueur hors tout</b>	51 mm	<b>Dissipation thermique sous courant nominal</b>	1.2 W
<b>Type de tension</b>	AC/DC	<b>Température d'utilisation /d'installation</b>	-25-40 °C
<b>Courant nominal assigné</b>	6 A	<b>Température de stockage</b>	-40-70 °C
<b>Tension assignée</b>	500 V	<b>EAN/Gencode</b>	3245060145064