

## Bloc nourrice équipé de 4 prises 2P+T à câbler

REF. 0 734 01

LEGRAND



### CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Bloc nourrice, permettant d'alimenter les postes de travail en courant fort au plus près de l'utilisateur, pouvant être posé au sol ou fixé sur le bureau

- Bloc nourrice équipé à câbler avec cuve en aluminium
- Equipé de 4 prises 2P+T avec puits inclinés à 35° - 16A - 250V~ équipées d'éclips de protection - Puissance maximum : 3680W en 230V
- Raccordement des courants forts sur borniers avec serre-câbles - Livré sans cordon
- Dimensions :
  - longueur : 247mm
  - largeur : 52mm
  - hauteur : 52,5mm
- IP20 - IK07 - Conforme à la norme NF C 61-314

### Les + installation

Multiples possibilités de fixation sur le mobilier grâce à 3 accessoires à commander séparément

### Les + utilisation

Produit robuste en aluminium au format compact pour une utilisation en toute discrétion

### Recommandations / restrictions d'usages

Usage en intérieur uniquement

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Forme de boîtier	Rectangulaire	Couleur	Aluminium
Nombre de prises norme française (type E)	4	Transparent	Non
Avec dispositif on/off	Non	Classe de protection (IP)	IP20
Interrupteur différentiel	Non	Résistance aux chocs	IK07
Filtre anti-parasite réseau	Non	Prise inclinée ou inclinable	Oui
Protection contre les surtensions	Non	Angle de l'insert central vrillé	45°
Courant nominal	16 A	Compatible avec Apple HomeKit	Non
Section de conducteur	1.5 mm <sup>2</sup>	Compatible avec Google Assistant	Non
Avec couvercle	Non	Compatible avec Amazon Alexa	Non
Matériau	Autre	Possible support IFTTT	Non
Qualité du matériau	Aluminium	Largeur hors tout	52 mm
Sans halogène	Non	Hauteur hors tout	52.5 mm
Traitement antibactérien	Non	Profondeur/longueur hors tout	247 mm
Traitement de surface	Anodisé/oxydé	Equipé de prise(s) USB	Non
Finition de la surface	Mat	Objet connecté	Non
		EAN/Gencode	3414970965349