

**Adaptateur cadre Mosaic pour pose en bout de moulure DLPlus  
40x12,5mm ou 40x16mm**

REF. 0 316 42

DLPLUS

LEGRAND

**CARACTÉRISTIQUES PRODUIT**

DLPlus, ce cadre permet de fixer le cadre d'appareillage Mosaic en bout de moulure

- Adaptateur cadre Mosaic
- Pour moulures DLPlus 20mm x 12,5mm , 32mm x 12,5mm ou 40mm x 12,5mm
- Compatible avec les cadres programme Mosaic références 031611, 031613 et 031614

**Les + installation**

Se fixe en bout de moulure

**Les + utilisation**

Permet une liaison protégé des différents fils et câbles de la moulure et plinthe jusqu'aux mécanismes

**Information sur la gamme**

Les moulures et plinthes DLP permettent une rénovation facile pour la distribution, la protection mais aussi la dérivation des fils et câblage de l'installation électrique. Les moulures DLPlus sont équipées d'une membrane stop-fils qui permet lors de l'installation que les conducteurs restent en place dans la moulure, le positionnement aisé des conducteurs, des accessoires de finition et des couvercles et de ne pas avoir à ajouter d'agrafes. Les profilés sont livrés avec un couvercle à clipser (démontable à l'aide d'un tournevis). Le cheminement des moulures et plinthes est facilité par des angles variables s'adaptant à tous les angles de murs de 60° à 120°. La fixation des moulures et plinthes se fait par collage, cheville, vis ou clous sur le mur.

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

---

Hauteur du câble pour plinthe	16 mm
Profondeur du câble pour plinthe	40 mm
Garnissage	sans
Type de montage appareil d'installation	standard
Matériau	plastique
Sans halogène	Non
Traitement antibactérien	Non
Couleur	blanc
Numéro RAL	9003
Décoration	sans