



## Interrupteur différentiel DX<sup>3</sup>-ID arrivée haute et départ bas à vis - 4P 400V~ 25A typeA 30mA - 4 modules

REF. 4 116 74

266,10€ Tarif professionnel de référence HT

### VUE D'ENSEMBLE

Marque	Legrand
Emballage	1 unité
Volume	0.701 dm <sup>3</sup>
Poids	351 g

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

#### Caractéristiques produit

#### Tétrapolaires 400 V~

#### Type A

- Vis/vis
- Sensibilité : 30 mA
- In : 25 A
- Nombre de modules : 4

#### Caractéristiques Générales

#### Interrupteurs différentiels DX<sup>3</sup>-ID - arrivée haut / départ bas

- Conformés à la norme NF EN 61008-1
- Type AC : détectent les défauts à composante alternative
- Type A : détectent les défauts à composantes alternative et continue (circuits spécialisés : cuisinière, plaque de cuisson, lave-linge...)
- Type F : détectent les défauts à composantes alternative et continue, immunité renforcée aux déclenchements intempestifs et détection des courants de défauts hautes fréquences
- Type B : détectent les défauts à composantes alternative et continue et les défauts à courant continu lisse (machineries à variation de vitesse, installations photovoltaïques, centres d'appel, matériel médical...)
- Acceptent les auxiliaires, les commandes motorisées et les modules de raccordement DX<sup>3</sup> (sauf Type B)
- Connexion vis/vis : arrivée haute et sortie basse par bornes à vis