

Élément droit de canalisation d'éclairage LBplus LBB258 - 25A - 8 conducteurs / 4+4 prises - 3 mètres

REF. ZU75380101H | ZUCCHINI

Produit de vente courante habituellement stockée par la distribution



CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

LBplus, la canalisation électrique préfabriquée destinée à la distribution d'énergie électrique pour l'éclairage et pour l'alimentation de petites forces motrices

- Élément droit Type B : version rigidité renforcée - Permet un point de fixation tous les 7m - Avec séparation métallique sur la longueur de la canalisation
- Enveloppe en acier galvanisé à chaud suivant EN 10142 qui constitue le conducteur de protection et procure une bonne résistance mécanique
- Structure rigide qui supporte et alimente des luminaires en monophasé et triphasé - Conducteurs isolés sur toute la longueur par une gaine auto-extinguible
- Fenêtres de dérivation équipées d'obturateurs imperdables - Le système installé garantit le degré de protection IP55 - Jonctions entre éléments sans accessoires
- LBB258 longueur 3m :
 - In : 25A
 - Conducteurs : 8
 - Prises : 4+4
 - Poids : 6,2kg

Les + installation

Rapidité, simplicité et flexibilité pour la définition et installation des circuits

Les + utilisation

Système conçu pour fonctionner à une température ambiante moyenne de 40°C, il garantit un plus haut niveau de performance comparé aux 35°C minimum requis par la norme

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Modèle	double	Nombre de points de dérivation	8
Courant assigné CA 50Hz	25 A	Couleur	gris
Nombre de pôles	3	Classe de protection (IP)	IP55
Nombre de conducteurs (sans mise à la terre)	8	Longueur	3000 mm
Flexible	Non	Largeur	35 mm
Tension assignée à CA 50Hz	400 V	Hauteur	77 mm