

**Embout - Pour goulotte Logix et Logix sans halogène  
130x50mm - Blanc Artic**

REF. 48010

LOGIX

PLANET  
WATTOHM

Embout - Pour goulotte Logix et Logix sans halogène 130x50mm - Permet d'obstruer l'extrémité de la goulotte : améliore l'esthétique - Montage sur le corps de la goulotte par emboîtement serré ou par vissage - Blanc Artic

**CARACTÉRISTIQUES PRODUIT**

- Embout
- Pose par l'avant et non sur coté (nécessitant plus de place) - Muni d'une pièce de fermeture qui facilite l'intervention sur la goulotte par un accès simple aux compartiments
- Plastique
- Symétrique - Doublage de coupe - à visser - Montage sur goulotte avec ou sans cloison
- Permet d'obstruer l'extrémité de la goulotte :
  - respect de l'indice de protection
  - amélioration de l'esthétique (recouvrement de la coupe)

**Information sur la gamme**

La gamme d'appareillage électrique Logix 45 est spécialement conçue pour se clipper facilement sur les goulottes LOGIX Planet Wattohm. Un système innovant de prise modulaire, adaptable à toutes les installations, et qui permet aux professionnels de gagner du temps. Flexibilité et évolution de l'installation : chaque prise 2P+T peut être assemblée et juxtaposée à une autre prise d'alimentation très facilement, permettant d'en rajouter au fur et à mesure des besoins sans effectuer de travaux. Elle s'adapte au montage en goulotte, en colonne électrique ou en boîte de sol horizontale. Facilité de montage : le raccordement de chaque prise de courant au bloc d'alimentation multiprise se fait sans tournevis, par simple clippage direct grâce au système breveté Normaclip. Le positionnement est ajustable avant le verrouillage qui se fait en 1 seule fois. Sécurité renforcée : le système Normaclip IP4X est garanti anti-introduction, anti-glissement et anti-arrachement. A l'intérieur, 2 borniers orientés permettent l'épanouissement des câbles. Large choix de coloris : Blanc Artic, Noir, Alumic, Rouge, Jaune, Bleu, Vert ainsi qu'en Aluminium, l'appareillage LOGIX permet de repérer facilement les circuits d'alimentation spécifiques.

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

---

		Couleur	Blanc
Modèle	Symétrique	Feuille de protection	Non
Adapté à	Gauche/droite	Classe de protection (IP)	IP3X
Doublage de coupe	Oui	Température d'utilisation /d'installation	15-60 °C
Type de fixation	À visser	Résistance aux chocs (IK)	IK07
Matériau	Plastique	Largeur	52 mm
Qualité du matériau	Autre	Hauteur	134 mm
Sans halogène	Oui	Profondeur	50 mm
Traitement antimicrobien	Non	Température de stockage	-25-60 °C
Type de traitement de la surface	Non traité	EAN/Gencode	3271780480109