

Goulotte Lina25 40x60mm - longueur 2m

REF. 0 362 07

13,96€ Tarif professionnel de référence HT / mètre



VUE D'ENSEMBLE

Produit de vente courante habituellement stocké par la distribution

Marque	Legrand
Emballage	48 metres
Volume	90 dm ³
Poids	22400 g

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Caractéristiques produit

Circulation de filerie

Goulottes Lina 25

- Longueur : 2 m
- Bleu PVC AFNOR 2525
- Largeur : 40 mm
- Hauteur : 60 mm

Caractéristiques Générales

XL³ 400 - accessoires de circulation de filerie et de raccordement