

Barrette de 10 bornes séparables avec capacité par borne 2x25mm² et pas 21,5mm

REF. 0 340 03

LEGRAND

Produit de vente courante habituellement stockée par la distribution



CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Barrette de bornes, pour utilisation séparée ou dans des coffrets matière moulée

- Barrette de 10 bornes séparables
- Pas 21,5mm
- Capacité par borne 2 x 25mm²
- Avec pattes
- Gris

Recommandations / restrictions d'usages

Peuvent être utilisée seule ou montée dans les coffrets références 034020, 034021 et 034022

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Finition antidéflagrante 'Ex e'	Non	Nombre de positions de serrage par pôle	1
Section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble	25 - 25 mm ²	Type de montage	autre
Section de conducteur connectable monofilaire	25 - 25 mm ²	Matériau du corps isolant	thermoplastique
Section de conducteur connectable multifilaire	25 - 25 mm ²	Classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94	autre
Finition raccordement électrique 1	raccordement à vis	Plaque de fermeture requise	Non
Finition raccordement électrique 2	raccordement à vis	Couleur	gris
Nombre de pôles	1	Transparent	Non