

Cartouche cylindrique domestique 10,3x25,8mm avec voyant - 16A

REF. 0 117 16

LEGRAND

Produit de vente courante habituellement stockée par la distribution



CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Cartouche cylindrique domestique, pour la protection normalisée des lignes : les calibres adaptés aux sections des lignes utilisées dans le cadre de la NF C 15-100 ont un repérage couleur par dimension

- Cartouche cylindrique domestique 10,3x25,8mm avec voyant
- Calibre : 16A
- Tension : 230V~
- Pouvoir de coupure : 6000A
- Section protégée Cuivre : 2,5mm²

Les + utilisation

Repérage couleur : rouge

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Largeur hors tout	10.3 mm	Tension assignée	250 V
Modèle	fusible en céramique	Classe de fonctionnement	autre
Taille	10x26 mm	Fréquence de fonctionnement	50 - 60 Hz
Type de tension	AC	Finition du voyant indicateur	percuteur
Profondeur/longueur hors tout	25.8 mm	Puissance de coupure	6 kA
Courant nominal assigné	16 A	Température d'utilisation /d'installation	-25 - 40 °C
		Température de stockage	-40 - 70 °C