

**Cartouche cylindrique domestique 10,3x25,8mm avec voyant - 16A**

REF. 0 117 16

LEGRAND

**2,15 €**

Tarif professionnel de référence HT hors éco-contribution

Produit de vente courante habituellement stockée par la distribution

**CARACTÉRISTIQUES PRODUIT**

Cartouche cylindrique domestique, pour la protection normalisée des lignes : les calibres adaptés aux sections des lignes utilisées dans le cadre de la NF C 15-100 ont un repérage couleur par dimension

- Cartouche cylindrique domestique 10,3x25,8mm avec voyant

- Calibre : 16A

- Tension : 230V~

- Pouvoir de coupure : 6000A

- Section protégée Cuivre : 2,5mm<sup>2</sup>

**Les + utilisation**

Repérage couleur : rouge

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Largeur hors tout	10.3 mm	Tension assignée	250 V
Modèle	fusible en céramique	Classe de fonctionnement	autre
Taille	10x26 mm	Fréquence de fonctionnement	50 - 60 Hz
Type de tension	AC	Finition du voyant indicateur	percuteur
Profondeur/longueur hors tout	25.8 mm	Puissance de coupure	6 kA
Courant nominal assigné	16 A	Température d'utilisation /d'installation	-25 - 40 °C
		Température de stockage	-40 - 70 °C

Ces prix ne sont que des prix indicatifs pour la France métropolitaine. Ils ne constituent en aucun cas une offre ou un engagement de la part de la Société Legrand, qui commercialise ses produits au travers de professionnels distributeurs et installateurs libres de déterminer leur prix de revente. Ils ne constituent en aucun cas des prix imposés à la revente. Prix indicatif hors pose. Toutes les indications mentionnées sur le présent document sont susceptibles de modifications. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.