



**Ventilateur avec ouïe plastique débit 400m<sup>3</sup>/h avec filtre et 900m<sup>3</sup>/h soufflage libre - IP54 IK08 - RAL7035**

REF. 0 348 53

LEGRAND

## CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

### Ventilateurs avec ouïe plastique

- IP 54 - IK 08
- RAL 7035
- Equipés de grilles protège-doigts
- Encombrement extérieur réduit (dépassement de 7 à 10 mm)
- Possibilité de montage avec réhausse réf. 0 348 88/89/90 pour accroître le volume de câblage dans l'enveloppe
- Pose du ventilateur par l'extérieur du coffret ou de l'armoire
- Fixation par vis à pas rapide sur une paroi de 1 à 4 mm d'épaisseur
- Possibilité d'installer une deuxième ouïe de sortie pour augmenter le débit et améliorer le balayage dans l'enveloppe

### 400/900 m<sup>3</sup>/h

- 400 m<sup>3</sup> installé avec filtre
- 450 m<sup>3</sup> avec ouïe supplémentaire réf. 0 348 36
- 900 m<sup>3</sup> en soufflage libre
- 260 m<sup>3</sup> avec kit de protection inox
- Livré avec une paire d'ouïes 325 x 325 mm
- Filtre média lavable type G3 selon norme EN 779




### Caractéristiques générales

#### Gestion thermique des coffrets et armoires - ventilateurs

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Nombre de ventilateurs	1	Puissance nominale	67 W
Tension de fonctionnement CA 50Hz	230 - 240 V	Finition CEM	Non
Tension de fonctionnement CA 60 Hz	230 - 240 V	Classe de protection (IP)	IP54
Type de tension	AC	Type de montage	fixation à vis
Encastrement mural	Oui	Adapté à un encastrement de 482,6mm (19 pouces)	Non
Construit comme un ventilateur embrochable	Non	Couleur	gris
Ventilateur de circulation	Non	Numéro RAL	7035
Ventilateur de toit	Non	Largeur	325 mm
Avec filtre	Oui	Hauteur	325 mm
Flux volumique, à soufflage libre	800 m³/h	Profondeur	152 mm

## PIÈCES DÉTACHÉES

-  Commande réservée aux professionnels
-  Délais de 15 jours à 3 semaines à réception de commande
-  À commander à votre distributeur en matériel électrique

### Garantie des pièces détachées

Pas d'incidence sur la garantie du produit fini. Pièces détachées garanties contre défaut par échange sous 15 jours maxi.

Ref.	Désignation.	Prix unitaire (€ HT*)	Commande minimum
980169	JEU DE 5 FILTRES 325 X 325	206,80	1

\* Les prix indiqués sont des prix tarif fabricant, destinés à la clientèle professionnelle, donnés à titre indicatifs pour la France métropolitaine et ne constituent en aucun cas un prix imposé à la revente. Base tarif hors-taxe janvier 2015

Toutes les indications mentionnées sur le présent e-catalogue (caractéristiques et cotes) sont susceptibles de modifications, elles ne peuvent donc constituer un engagement de notre part. La présente notice est réservée aux professionnels exclusivement. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.