



## Ventilateur avec ouïe plastique débit 400m<sup>3</sup>/h avec filtre et 900m<sup>3</sup>/h soufflage libre - IP54 IK08 - RAL7035

REF. 0 348 53

LEGRAND

1 087,00 €

Tarif professionnel de référence HT hors éco-contribution

### CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

#### Equipement de gestion thermique pour coffret et armoire

- Ventilateur avec ouïe plastique débit 400m<sup>3</sup>/h et 900m<sup>3</sup>/h
- Débit :
  - 400m<sup>3</sup> installé avec filtre
  - 450m<sup>3</sup> avec ouïe supplémentaire référence 034835
  - 900m<sup>3</sup> en soufflage libre
  - 260m<sup>3</sup> avec kit de protection inox
- IP54-IK08 - RAL7035
- Livré avec une paire d'ouïes 325x325mm équipées - Filtre électrostatique lavable type G3 selon norme EN779
- Equipé de grilles protège-doigts - Encombrement extérieur réduit (dépassement de 7mm à 10mm)

#### Les + installation

Pose du ventilateur par l'extérieur du coffret ou de l'armoire - Possibilité de montage avec réhausse références 034888, 034889, 034890 pour accroître le volume de câblage dans l'enveloppe - Fixation par vis à pas rapide sur une paroi de 1mm à 4mm d'épaisseur




#### Recommandations / restrictions d'usages

Possibilité d'installer une deuxième ouïe de sortie pour augmenter le débit et améliorer le balayage dans l'enveloppe

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Nombre de ventilateurs	1	Puissance nominale	67 W
Tension de fonctionnement CA 50Hz	230-240 V	Finition CEM	Non
Tension de fonctionnement CA 60 Hz	230-240 V	Classe de protection (IP)	IP54
Type de tension	AC	Type de montage	Fixation à vis
Encastrement mural	Oui	Adapté à un encastrement de 482,6mm (19 pouces)	Non
Construit comme un ventilateur embrochable	Non	Couleur	Gris
Ventilateur de circulation	Non	Numéro RAL	7035
Ventilateur de toit	Non	Largeur	325 mm
Avec filtre	Oui	Hauteur	325 mm
Flux volumique, à soufflage libre	800 m³/h	Profondeur	152 mm
		EAN/Gencode	3245060348533

## PIÈCES DÉTACHÉES

-  Commande réservée aux professionnels
-  Délais de 15 jours à 3 semaines à réception de commande
-  À commander à votre distributeur en matériel électrique

### Garantie des pièces détachées

Pas d'incidence sur la garantie du produit fini. Pièces détachées garanties contre défaut par échange sous 15 jours maxi.

Ref.	Désignation.	Prix unitaire (€ HT*)
9 801 69	Jeu de 5 filtres 325x325mm pour ventilation naturelle avec ouie pour armoires	277,60

\* Les prix indiqués sont des prix tarif fabricant, destinés à la clientèle professionnelle, donnés à titre indicatifs pour la France métropolitaine et ne constituent en aucun cas un prix imposé à la revente. Base tarif hors-taxe janvier 2015

Toutes les indications mentionnées sur le présent e-catalogue (caractéristiques et cotes) sont susceptibles de modifications, elles ne peuvent donc constituer un engagement de notre part. La présente notice est réservée aux professionnels exclusivement. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.

*Ces prix ne sont que des prix indicatifs pour la France métropolitaine. Ils ne constituent en aucun cas une offre ou un engagement de la part de la Société Legrand, qui commercialise ses produits au travers de professionnels distributeurs et installateurs libres de déterminer leur prix de revente. Ils ne constituent en aucun cas des prix imposés à la revente. Prix indicatif hors pose. Toutes les indications mentionnées sur le présent document sont susceptibles de modifications. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.*