

**Bouton tournant lumineux à manette noire IP69 Osmoz composable
- 3 positions droite et gauche rappel au centre 45°**

REF. 0 240 59

LEGRAND

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Osmoz, auxiliaire de commande et de signalisation à monter sur un panneau ou dans un boîtier

- Bouton tournant lumineux Osmoz composable
- A manette - Noir
- IP69 - 3 positions droite et gauche rappel au centre - 45°
- Equipé d'une bague de serrage
- Conforme à la norme IEC 60947-5-1

Information sur la gamme

Les produits Osmoz sont des auxiliaires de commande et de signalisation luminescent ou non luminescent. Ils sont composés de têtes : boutons à impulsion, double touches, boutons à accrochage, boutons tournants à manette, à levier, à clé, voyants, coup de poing... En version à composer, il faut associer une tête avec un sous ensemble blocs ou un bloc et un étrier. Une version complète est également disponible. Le montage de ces unités de commande et signalisation se fait sur un panneau ou dans un boîtier. Un repérage des commandes peut se faire à l'aide de cadre avec insert ou d'étiquettes.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

| | | | |
|--|------------------|---|-------------|
| Nombre de positions de commutation | 3 | A rappel | Oui |
| Finition de l'élément d'actionnement | manette / levier | Avec bague frontale | Oui |
| Adapté à l'éclairage | Oui | Matériau de la bague frontale | plastique |
| Couleur de l'élément d'actionnement | noir | Couleur de bague frontale | chrome |
| Couleur de la calotte du voyant lumineux | incolore | Classe de protection (IP), face avant | IP66 |
| Type de lentille | rond | Résistance aux chocs (IK) | IK05 |
| Diamètre de trou | 22.5 mm | Température d'utilisation /d'installation | -25 - 70 °C |
| Fonction de commutation encliquetable | Non | Température de stockage | -40 - 70 °C |
| | | Sans halogène | Oui |