

Voyant témoin 230V Céliane pour câblage existant 3mA - pour mécanismes Céliane

REF. 0 676 85

LEGRAND



CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Voyant embrochable pour mécanisme Céliane

- Voyant témoin
- Pour câblage existant 230V~
- Voyant brochable
- Consommation 3mA
- Pour mécanismes Céliane

Les + installation

Raccordement par montage direct

Recommandations / restrictions d'usages

Usage en intérieur uniquement

Non compatible avec mécanisme Mosaic Easy-Led

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Transfo intégré	Non	Couleur de la source lumineuse	blanc
Avec résistance série intégrée	Oui	Type de fixation	fixation frontale
Avec source lumineuse	Oui	Largeur hors tout	17.25 mm
Avec diode intégrée	Oui	Hauteur hors tout	36.5 mm
Douille	sans	Profondeur/longueur hors tout	9.7 mm
Tension de fonctionnement nominale Ue à CA 50Hz	230 - 230 V	Classe de protection (IP)	IP40
Tension de fonctionnement nominale Ue à CA 60 Hz	230 - 230 V	Temperature d'utilisation /d'installation	-5 - 35 °C
Source lumineuse	LED	Temperature de stockage	-5 - 35 °C
Type de raccordement du circuit auxiliaire	autre	Conforme aux tests de mise en service (1000V)	Non
		Sans halogène	Oui