



## Voyant témoin 230V Céliane pour câblage existant 3mA - pour mécanismes Céliane

REF. 0 676 85

LEGRAND

15,46 €

Tarif professionnel de référence HT hors éco-contribution

### CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

#### Voyant embrochable pour mécanisme Céliane

- Voyant témoin
- Pour câblage existant 230V~
- Voyant brochable
- Consommation 3mA
- Pour mécanismes Céliane

#### Les + installation

Raccordement par montage direct

#### Recommandations / restrictions d'usages

Usage en intérieur uniquement

Non compatible avec mécanisme Mosaic Easy-Led

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Transfo intégré	Non	Couleur de la source lumineuse	blanc
Avec résistance série intégrée	Oui	Type de fixation	fixation frontale
Avec source lumineuse	Oui	Largeur hors tout	17.25 mm
Avec diode intégrée	Oui	Hauteur hors tout	36.5 mm
Douille	sans	Profondeur/longueur hors tout	9.7 mm
Tension de fonctionnement nominale Ue à CA 50Hz	230 - 230 V	Classe de protection (IP)	IP40
Tension de fonctionnement nominale Ue à CA 60 Hz	230 - 230 V	Température d'utilisation /d'installation	-5 - 35 °C
Source lumineuse	LED	Température de stockage	-5 - 35 °C
Type de raccordement du circuit auxiliaire	autre	Conforme aux tests de mise en service (1000V)	Non
		Sans halogène	Oui

Ces prix ne sont que des prix indicatifs pour la France métropolitaine. Ils ne constituent en aucun cas une offre ou un engagement de la part de la Société Legrand, qui commercialise ses produits au travers de professionnels distributeurs et installateurs libres de déterminer leur prix de revente. Ils ne constituent en aucun cas des prix imposés à la revente. Prix indicatif hors pose. Toutes les indications mentionnées sur le présent document sont susceptibles de modifications. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.