



## Boîte lumineuse Batibox cloisons sèches couvercle DCL pour point de centre

REF. 0 893 37

BATIBOX

LEGRAND

### CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Batibox cloisons sèches, une boîte lumineuse équipée de couvercle DCL à encastrer dans les plaques de plâtre, de contreplaqué, de bois ou de tôle

- Boîte lumineuse Batibox avec couvercle DCL pour point de centre Ø67mm, profondeur 50mm
- Axe central du piton démontable pour faciliter le positionnement de la tige filetée
- Sécurisation plus rapide des points de centre par l'utilisation du dispositif d'arrimage
- Livrée avec piton et obturateur de protection utilisable contre les projections de peinture - Equipée de 4 entrées Ø16mm à Ø20mm
- Conforme à la norme produit UTE.C 61-390

### Les + installation

Equipée d'une nouvelle connectique automatique avec orientation de bornes à 45°

### Les + utilisation

Permet la suspension jusqu'à 25kg avec reprise arrière sur ossature selon NF C 15-100

### Recommandations / restrictions d'usages

Pour installation dans cloisons sèches

Les boîtes et couvercles DCL sont rendus obligatoires par la norme NF C 15-100 paragraphe 559 1.1

### Information sur la gamme

Les boîtes d'encastrement Batibox permettent l'installation d'appareillage dans les cloisons sèches, la maçonnerie, le béton. Il existe aussi la boîte multimatériaux qui est compatible avec les cloisons creuses (plaques de plâtre, briques), les carreaux de plâtre ou les murs maçonnés (parpaing, brique...). 3 profondeurs (30, 40 ou 50 mm) permettent de recevoir tous types d'appareillages. L'installation des boîtes multipostes peut se faire en horizontal ou vertical et une séparation amovible est livrée pour isoler le courant fort du courant faible. La boîte d'encastrement Batibox peut être transformée en une boîte de dérivation en y ajoutant un couvercle de finition.

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

---

Type de montage	Encastré
Matériau	Plastique
Sans halogène	Oui
Couleur	Blanc
Résistance aux chocs (IK)	IK04
Température d'utilisation /d'installation	-5-40 °C
Température de stockage	-5-60 °C
EAN/Gencode	3245060893378