



Cartouche industrielle à couteau type aM taille 4 - avec percuteur - 1000A

REF. 0 184 90

301,30€ Tarif professionnel de référence HT

VUE D'ENSEMBLE

Marque	Legrand
Emballage	1 unité
Volume	3.604 dm ³
Poids	2444 g

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Caractéristiques produit

Cartouches à couteaux type aM

- Utiliser les accessoires de socles pour la protection contre les contacts fortuits

Taille 4

- Avec encoche sur couteau pour serrage forcé
- Avec percuteur
- Calibre : 1000 A
- Tension ~ : 500 V
- Pouvoir de coupure : 120000 A

Caractéristiques Générales

Cartouches industrielles à couteaux - type aM et neutres à couteaux

- Conformes aux normes NFC 60-200-2 et NF HD/IEC 60269-2 HPC (Haut Pouvoir de Coupure)