



## Disjoncteur moteur magnétothermique MPX<sup>3</sup>100H - réglage thermique 45A à 63A - pouvoir de coupure 100kA en 415V

REF. 4 173 76

**822,90€** Tarif professionnel de référence HT

### VUE D'ENSEMBLE

Marque	Legrand
Emballage	1 unité
Volume	2.184 dm <sup>3</sup>
Poids	2292 g

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

#### Caractéristiques produit

#### Disjoncteurs moteur magnéto-thermiques

- Seuil de déclenchement thermique réglable
- Seuil de déclenchement magnétique : 13 x I<sub>e</sub>

#### MPX<sup>3</sup> 100H

- Haut pouvoir de coupure
- Avec commande rotative
- Fixation sur rail symétrique ou par vis
- Moteur triphasé 400/415 V : 30 kW
- Plage de réglage thermique : 45 à 63 A
- Seuil de déclenchement instantané : 819 A
- Pouvoir de coupure 415 V I<sub>cu</sub> : 100 kA

#### Caractéristiques Générales

#### Disjoncteurs moteur MPX<sup>3</sup> - disjoncteurs moteur de 0,16 A à 100 A

- Conformes aux normes IEC 60947-1, IEC 60947-2, IEC 60947-4