

Kit portier résidentiel audio mains libres BUS 2 fils CK2 pose saillie

REF. 364211

LEGRAND



CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Kit audio CK2 mains-libres Classe 100 prêt à poser, adapté à une installation en maison individuelle

- Kit portier audio CK2 mains-libres
- Comprend :
 - 1 platine de rue Linea 2000 extra-plate IP54 avec porte-étiquette lumineux - Dimensions : 176x98x31mm
 - 1 poste intérieur mains-libres (2 contacts secs pour fonctions supplémentaires) - Dimensions : 124x128x27mm
 - 1 alimentation 6 modules DIN référence 346040
- Poste intérieur esthétique : seulement 30mm d'épaisseur
- Jusqu'à 5 postes intérieurs dans une installation avec intercommunication entre les postes
- Porte-nom rétro-éclairé 54x34mm sur platine de rue

Les + installation

Poste intérieur idéal pour remplacer une sonnette - Montage facile sur étrier

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Avec vidéo	Non	Niveau sonore	82 dB
Nombre de téléphones domestiques	1	Consommation en veille	150 mA
Nombre de haut-parleurs de porte	1	Sans halogène	Non
Technique d'installation	Système bus	Traitement antimicrobien	Non
Mode de pose de la station intérieure	Saillie	Nature du câble pour connexion	Souple ou rigide
Couleur du téléphone domestique	Blanc	Section de câble	0.28-1.5 mm ²
Mode de pose de la station extérieure	Encastré	Equipé d'un porte étiquette	Oui
Matériau de la station intérieure	Aluminium	Equipé de prise(s) USB	Non
Couleur de l'interphone	Argent	Equipé de visière de protection antipluie	Oui
Système d'image	PAL	Equipé d'un signal lumineux complémentaire	Non
Peut être connecté à un smartphone	Non	Mode de pose	Apparent/encastré
Communication interne	Non	Entre axe de fixation verticale	1600-1650 mm
Mains libres	Non	Entre axe de fixation horizontale	50-100 mm
Avec fonction jour/nuit	Non	Mode de commande	Filaire
Fonction zoom, inclinaison/bascule	Non	Conforme à la Réglementation pile ou batterie	Non
Avec fonction mémoire	Non	Ajout de postes additionnels	Oui
Caméra ajustable manuellement	Non	Réglage du volume sonore	Oui
Zone de texte/surface d'inscription	Oui	Adressable	Oui
Compatible avec les appareils de correction auditive	Non	Portier avec Application mobile	Non
Compatible avec Apple HomeKit	Non	Nombre de sonneries	8
Compatible avec Google Assistant	Non	Ouverture à distance de portail / gâche électrique	Oui
Compatible avec Amazon Alexa	Non	Résolution de l'écran	Non applicable
Possible support IFTTT	Non	Réglage de la luminosité de l'écran	Non
Largeur hors tout	168 mm	Réglage du contraste de l'écran	Non
Hauteur hors tout	150 mm	Fonction de mémorisation des visiteurs	Non
Profondeur/longueur hors tout	30 mm	Type de caméra	Non applicable
Résistance aux chocs (IK)	IK07	Distance max entre platine et poste intérieur	150 m
Classe de protection (IP)	IP54	Type de grade de communication	Autre
Température d'utilisation /d'installation	-25-70 °C	Objet connecté	Non
Température de stockage	-10-70 °C	Moyen de pilotage	Configurateur
Type de tension	AC	Pilotable à la voix	Non
Tension d'alimentation	12-24 V	Programmable	Non
Courant d'alimentation	0.15-1.35 A	Intéropérabilité du protocole de connexion	Non
Fréquence d'alimentation	50-60 Hz	Connectable par box Internet	Non
		EAN/Gencode	8005543478936