



Kit portier résidentiel audio mains libres BUS 2 fils CK2 pose saillie

REF. 364211

LEGRAND

186,40 €

Tarif professionnel de référence HT hors éco-contribution

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Kit audio CK2 mains-libres Classe 100 prêt à poser, adapté à une installation en maison individuelle

- Kit portier audio CK2 mains-libres
- Comprend :
 - 1 platine de rue Linea 2000 extra-plate IP54 avec porte-étiquette lumineux - Dimensions : 176x98x31mm
 - 1 poste intérieur mains-libres (2 contacts secs pour fonctions supplémentaires) - Dimensions : 124x128x27mm
 - 1 alimentation 6 modules DIN référence 346040
- Poste intérieur esthétique : seulement 30mm d'épaisseur
- Jusqu'à 5 postes intérieurs dans une installation avec intercommunication entre les postes
- Porte-nom rétro-éclairé 54x34mm sur platine de rue

Les + installation

Poste intérieur idéal pour remplacer une sonnette - Montage facile sur étrier

Ces prix ne sont que des prix indicatifs pour la France métropolitaine. Ils ne constituent en aucun cas une offre ou un engagement de la part de la Société Legrand, qui commercialise ses produits au travers de professionnels distributeurs et installateurs libres de déterminer leur prix de revente. Ils ne constituent en aucun cas des prix imposés à la revente. Prix indicatif hors pose. Toutes les indications mentionnées sur le présent document sont susceptibles de modifications. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

		Niveau sonore	82 dB
		Consommation en veille	150 mA
		Sans halogène	Non
Avec vidéo	Non	Traitement antimicrobien	Non
Nombre de téléphones domestiques	1	Nature du câble pour connexion	Souple ou rigide
Nombre de haut-parleurs de porte	1	Section de câble	0.28-1.5 mm ²
Technique d'installation	Système bus	Equipé d'un porte étiquette	Oui
Mode de pose de la station intérieure	Saillie	Equipé de prise(s) USB	Non
Couleur du téléphone domestique	Blanc	Equipé de visière de protection antipluie	Oui
Mode de pose de la station extérieure	Encastré	Equipé d'un signal lumineux complémentaire	Non
Matériau de la station intérieure	Aluminium	Mode de pose	Apparent/encastré
Couleur de l'interphone	Argent	Entre axe de fixation verticale	1600-1650 mm
Système d'image	PAL	Entre axe de fixation horizontale	50-100 mm
Peut être connecté à un smartphone	Non	Mode de commande	Filaire
Communication interne	Non	Conforme à la Réglementation pile ou batterie	Non
Mains libres	Non	Ajout de postes additionnels	Oui
Avec fonction jour/nuit	Non	Réglage du volume sonore	Oui
Fonction zoom, inclinaison/bascule	Non	Adressable	Oui
Avec fonction mémoire	Non	Portier avec Application mobile	Non
Caméra ajustable manuellement	Non	Nombre de sonneries	8
Zone de texte/surface d'inscription	Oui	Ouverture à distance de portail / gâche électrique	Oui
Compatible avec les appareils de correction auditive	Non	Résolution de l'écran	Non applicable
Compatible avec Apple HomeKit	Non	Réglage de la luminosité de l'écran	Non
Compatible avec Google Assistant	Non	Réglage du contraste de l'écran	Non
Compatible avec Amazon Alexa	Non	Fonction de mémorisation des visiteurs	Non
Possible support IFTTT	Non	Type de caméra	Non applicable
Largeur hors tout	168 mm	Distance max entre platine et poste intérieur	150 m
Hauteur hors tout	150 mm	Type de grade de communication	Autre
Profondeur/longueur hors tout	30 mm	Objet connecté	Non
Résistance aux chocs (IK)	IK07	Moyen de pilotage	Configurateur
Classe de protection (IP)	IP54	Pilotable à la voix	Non
Température d'utilisation /d'installation	-25-70 °C	Programmable	Non
Température de stockage	-10-70 °C	Intéropérabilité du protocole de connexion	Non
Type de tension	AC	Connectable par box Internet	Non
Tension d'alimentation	12-24 V	EAN/Gencode	8005543478936
Courant d'alimentation	0.15-1.35 A		
Fréquence d'alimentation	50-60 Hz		

Ces prix ne sont que des prix indicatifs pour la France métropolitaine. Ils ne constituent en aucun cas une offre ou un engagement de la part de la Société Legrand, qui commercialise ses produits au travers de professionnels distributeurs et installateurs libres de déterminer leur prix de vente. Ils ne constituent en aucun cas des prix imposés à la vente. Prix indicatif hors pose. Toutes les indications mentionnées sur le présent document sont susceptibles de modifications. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.