

## Boîtes DCL pour moulure DLPlus 20x12,5mm - blanc

REF. 0 306 54

DLPLUS

LEGRAND



### CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

#### DLPlus, la boîte DCL permet la connexion à un luminaire

- Boîtes DCL pour connexion de luminaires
- Pour Moulures DLPlus 20mm x 12,5mm, 32mm x 12,5mm, 40mm x 12,5mm, 32mm x 16mm, 40mm x 16mm, 32mm x 20mm, 40mm x 20mm, 60mm x 20mm, 75mm x 20mm
- Blanc, hauteur 40mm
- Boîte DCL livrée complète :
  - crochet
  - DCL
- Respect de l'indice de protection - Les boîtes DCL sont rendues obligatoires par la norme NF C 15-100, paragraphe 559 1.1

#### Les + installation

Montage de la platine sur le plafond par visage et de la pièce de finition par clippage sur la platine

#### Les + utilisation

Permet d'apporter de la lumière dans une pièce

#### Recommandations / restrictions d'usages

Poids maximum suspendu : 25kg à condition d'équiper la boîte d'un moyen de fixation adéquat

#### Information sur la gamme

Les moulures et plinthes DLP permettent une rénovation facile pour la distribution, la protection mais aussi la dérivation des fils et câblage de l'installation électrique. Les moulures DLPlus sont équipées d'une membrane stop-fils qui permet lors de l'installation que les conducteurs restent en place dans la moulure, le positionnement aisé des conducteurs, des accessoires de finition et des couvercles et de ne pas avoir à ajouter d'agrafes. Les profilés sont livrés avec un couvercle à clipser (démontable à l'aide d'un tournevis). Le cheminement des moulures et plinthes est facilité par des angles variables s'adaptant à tous les angles de murs de 60° à 120°. La fixation des moulures et plinthes se fait par collage, cheville, vis ou clous sur le mur.

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

---

Longueur	113 mm
Largeur	113 mm
Profondeur	44 mm
Matériau	Plastique
Couleur	Blanc
Numéro RAL	9003
Sans halogène	Oui
Mode de pose	Apparent/saillie
EAN/Gencode	3245060306540