

Kit Confort carillon et sonnette sans fils avec 15 mélodies alimentation par piles - blanc

REF. 0 942 52

LEGRAND



Kit carillon radio, adapté à une maison

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

- 15 mélodies au choix
- Alimentation carillon : 3 piles AA de 1,5V (non fournies)
- Alimentation sonnette : 1 pile 3V (CR2032) fournie
- Installation du carillon au mur ou posé sur tablette
- Installation de la sonnette avec vis ou avec adhésif - Sonnette avec indicateur lumineux et porte-étiquette

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque LEGRAND

Couleur du boîtier/corps Blanc

Matériau du boîtier/corps Plastique

Volume 75 dB

Tension nominale (Un) 4.5-4.5 V

Classe de protection (IP) IP20

Type de courant DC

Batterie incorporée Oui

Mode de pose Saillie

Sans fil Oui

Portée de transmission max. 100 m

Largeur 105 mm

Hauteur 105 mm

Profondeur 35 mm

Résistance aux chocs (IK) IK07

Température d'utilisation /d'installation -20-50 °C

Température de stockage -20-50 °C

Numéro RAL	9003
Sans halogène	Oui
Traitement antimicrobien	Non
Type de connexion	Autre
Avec zone de texte/surface d'inscription	Oui
Equipé d'un signal lumineux complémentaire	Non
Conforme à la Réglementation pile ou batterie	Oui
Nombre de sonneries	15
Code CEI (Pack1)	CR2032
Pile ou Accumulateur (Pack1)	Pile (non rechargeable)
Composition de l'élément (Pack1)	Bouton Lithium (pile)
Nombre de Pack 1	1
Nombre d'éléments Unitaires (Pack1)	1
Poids d'un Element Unitaire (Pack1)	3
Localisation Pack1	Le produit intègre une batterie
Type réglementaire (Pack1)	P : Portable (Format Standard)
Objet connecté	Non
Mode de commande	RF
Plateforme de téléchargement d'applications	Non applicable
Pilotable à la voix	Non
Intéropérabilité du protocole de connexion	Non
Connectable par box Internet	Non
EAN/Gencode	3414971067196

NORMES ET RÉGLEMENTATIONS

Environnement et recyclage

