



Ouïe d'aération plastique avec filtre G3 IP54 - RAL7035 - 250x250mm

REF. 0 348 35

LEGRAND

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Ventilation naturelle

Ouïes d'aération plastique

- RAL 7035
- Livrées à l'unité
- Avec filtre type G3 selon norme EN 779
- IP 54 - 250 x 250 mm




Caractéristiques générales

Gestion thermique des coffrets et armoires - ventilateurs

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Couleur	gris	Matériau	plastique
Adapté à la profondeur de boîtier	35 mm	Avec filtre incorporé	Oui
Type de montage	autre	Classe de protection (IP)	IP54
Numéro RAL	7035	Finition de la surface	non traité
Pour nombre max. de ventilateurs	1	Largeur	250 mm
		Hauteur	250 mm

PIÈCES DÉTACHÉES

-  Commande réservée aux professionnels
-  Délais de 15 jours à 3 semaines à réception de commande
-  À commander à votre distributeur en matériel électrique

Garantie des pièces détachées

Pas d'incidence sur la garantie du produit fini. Pièces détachées garanties contre défaut par échange sous 15 jours maxi.

Ref.	Désignation.	Prix unitaire (€ HT*)	Commande minimum
980168	JEU DE 5 FILTRES 250 X 250	167,70	1

* Les prix indiqués sont des prix tarif fabricant, destinés à la clientèle professionnelle, donnés à titre indicatifs pour la France métropolitaine et ne constituent en aucun cas un prix imposé à la revente. Base tarif hors-taxa janvier 2015

Toutes les indications mentionnées sur le présent e-catalogue (caractéristiques et cotes) sont susceptibles de modifications, elles ne peuvent donc constituer un engagement de notre part. La présente notice est réservée aux professionnels exclusivement. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.