

## Couvercle métal revêtement inox pour boîte de sol version standard 12 modules ou 18 modules

REF. 0 880 04

LEGRAND



### CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Couvercle amovible pour faciliter les connexions aux appareillages, pour boîte de sol version standard

- Couvercle métal revêtement inox pour boîte de sol version standard 12 modules ou 18 modules références 088021, 088024 ou 088040
- S'installe sur un kit support pour boîte de sol - Accepte tout type de revêtement jusqu'à 8mm d'épaisseur
- Sortie de câble rigide en métal avec butée de maintien en position ouverte et mousse pour la protection des cordons
- Ouverture discrète et facile à une main grâce à son bouton central
- Permet à la boîte de sol d'atteindre la résistance globale à la charge de 3000N (appliquée verticalement au travers d'une large surface diamètre 130mm)

### Avantages

Une gamme universelle disponible en trois tailles, adaptée à tous types de sol (planchers techniques, chapes béton) et évolutive car munie de supports d'appareillages communs (une boîte de sol standard peut devenir affleurante sans décâbler les prises)

Association de la robustesse du couvercle métallique et de l'élégance de la finition Inox brossé

### Les + installation

Boîte de sol à composer : s'adapte au besoin (type d'installation, nombre de modules, finitions), donne du temps de réflexion, préserve les produits durant la progression du chantier (à installer au dernier moment)

### Les + utilisation

2 orientations possibles pour la sortie de câble : cadre et couvercle facilement réversibles à 180°

### Recommandations / restrictions d'usages

Usage en intérieur uniquement

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

---

Finition du couvercle	rectangulaire		
Nombre de boîtes d'encastrement	1	Adapté à un fond rentrant	Oui
Matériau du boîtier	acier inoxydable	Adapté à un double fond	Oui
Avec évidement pour revêtement de sol	Oui	Adapté à un nettoyage humide	Oui
Profondeur de l'évidement du revêtement de sol	8 mm	Largeur dimension extérieure	241 mm
Cadre de protection de revêtement de sol	Oui	Longueur dimension extérieure	286 mm
Couleur	gris	Longueur dimension d'encastrement	264 mm
Adapté à un canal noyé	Oui	Largeur dimension d'encastrement	219 mm
		Profondeur d'encastrement min.	68 mm