



Chargeur 2 USB Type-C 3A 5V= 15W Mosaic 2 modules 230V - blanc

REF. 0 775 90

MOSAIC

LEGRAND

Produit de vente courante habituellement stockée par la distribution

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Mosaic, des chargeurs USB répondant aux tendances actuelles des bâtiments à compléter d'une plaque de finition et à poser sur tous types de supports

- Chargeur 1 USB Type-C Mosaic 230V / 15W permettant la recharge de batterie d'un appareil portable sans chargeur mobile avec fiche USB Type-C - À équiper d'un support et d'une plaque Mosaic
- 1 module - Blanc RAL9003 finition brillante
- Les 2 sorties USB en 1 poste libèrent un puits de prise et favorisent le gain de place
- Le pictogramme (dessin d'une batterie), en face avant, indique que la prise est dédiée à la charge
- Conforme à la directive CEE sur l'harmonisation du standard de recharge de terminaux portables et la réduction des chargeurs mobiles

Avantages

USB Type-C 3A 15W pour une charge optimale du mobile

Les + installation

Équipé de bornes 2x2,5mm² pour repiquage d'un chargeur

Les + utilisation

Charge idéale pour un smartphone, deux smartphones, une tablette, une tablette et un smartphone de générations différentes

Recommandations / restrictions d'usages

Usage en intérieur uniquement

Chargement limité à 15W, non adapté au chargement d'un ordinateur portable

Information sur la gamme

Pour les bâtiments tertiaires et résidentiels, Mosaic™ est la référence de l'appareillage avec plus de 250 fonctions disponibles, une offre esthétique, fiable, stockée partout et rapide à installer. Mosaic™, c'est avant tout un mécanisme au format 45 x 45, composable dès 1 module, à poser et à installer sur tous types de supports : mur, colonne, colonnette, boîte de sol, goulotte...L'esthétique de Mosaic évolue pour répondre aux tendances actuelles des bâtiments, avec des larges chanfreins sur la plaque de finition apportant dynamisme et légèreté pour sublimer le produit et un rappel bi-matière sur les doigts des interrupteurs et poussoirs pour faire écho à la plaque et sublimer les fonctions lumineuses. Disponible en 3 finitions : blanc brillant, alu, noir mat, blanc antimicrobien pour les environnements exigeants alliant hygiène et esthétique. Les innovations telles que Mosaic Easy-Led (1 mécanisme unique qui devient lumineux ou témoin avec un voyant à brocher) ou Mosaic Link (les prises à raccordement latéral d'un simple geste) font de cette gamme d'appareillage un atout pour les installateurs.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

		Profondeur min. de la boîte d'encastrement	40 mm
		Adapté à la classe de protection (IP)	IP40
Modèle	autre	Résistance aux chocs	IK04
Type de chargeur USB	CC	Traitement antibactérien	Non
Nombre de sorties	2	Profondeur d'encastrement	33 mm
Tension de fonctionnement	220 - 250 V	Température d'utilisation /d'installation	-5 - 35 °C
Fréquence	50 - 60 Hz	Température de stockage	-10 - 70 °C
Courant de sortie max.	3000 mA	Type de tension	AC
Tension de sortie	5 V	Power Delivery	Non
Type de raccordement	borne à vis	Neutre obligatoire	Oui
Type de montage	support de module	Indication de repérage des bornes de raccordement	Oui
Couleur	blanc	Conforme aux tests de mise en service (1000V)	Non
Numéro RAL	9003	Sans halogène	Oui
Largeur d'appareil	70 mm	Section de câble	2.5 - 2.5 mm ²
Hauteur d'appareil	136 mm	Equipé d'un porte étiquette	Non
Profondeur d'appareil	88 mm		