

## Raccord tube + raccord mâle filetage ISO M50x1,5 Ø40mm et longueur 675mm

REF. 00755



### VUE D'ENSEMBLE

Marque	Arnould
Emballage	1 unité
Volume	2.958 dm <sup>3</sup>
Poids	696 g

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

#### Caractéristiques produit

#### Accessoires de liaison flexible

#### Raccord tube + raccord mâle filetage ISO

- Ø40 mm
- Longueur 675 mm
- Filetage M50 x 1,5

#### Caractéristiques Générales

#### Accessoires - pour conduits rigides MRL 5557