

Raccord tube + raccord mâle filetage ISO M50x1,5 Ø40mm et longueur 675mm

REF. 00755

**65,62€** Tarif professionnel de référence HT**VUE D'ENSEMBLE**

Marque	Arnould
Emballage	1 unité
Volume	2.958 dm ³
Poids	696 g

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES**Caractéristiques produit****Accessoires de liaison flexible****Raccord tube + raccord mâle filetage ISO**

- Ø40 mm
- Longueur 675 mm
- Filetage M50 x 1,5

Caractéristiques Générales**Accessoires - pour conduits rigides MRL 5557**