

Cordon connecteur pour répartiteur Lexiclic neutre 6mm² - longueur 320mm - couleur bleu

REF. 0 048 94

LEGRAND



CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Répartition standard, répartiteur de rangée Lexiclic pour répartition par cordon connecteur

- Cordon connecteur Neutre pour répartiteur de rangée Lexiclic
- Section 6mm²
- Longueur 320mm
- Couleur bleue

Les + utilisation

Permet une répartition 40A avec un répartiteur de rangée Lexiclic

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Raccordement 1	Cosse	Tension nominale	400-400 V
Raccordement 2	Coupleur Euro (CEE 7/16)	Couleur de la gaine	Bleu
Système de connecteur orienté système	Oui	Conduit spiralé	Non
Nombre de conducteurs	1	Avec conducteur de protection	Non
Section nominale du conducteur	6 mm ²	Résistant à l'huile selon EN 60811-404	Non
Longueur	320 m	Avec interrupteur pour câble souple	Non
Matériau de la gaine	PVC	Diamètre externe approx.	5 mm
Résistance aux températures	70-70 °C	EAN/Gencode	3245060048945