



Platine de rue Série 100 audio façade Inox 2,5mm 8 appels

REF. 308108

483,40€ Tarif professionnel de référence HT

VUE D'ENSEMBLE

Marque	Bticino
Emballage	1 unité
Volume	3.724 dm ³
Poids	1980 g

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Caractéristiques produit

Platines Série 100 audio - façade Inox 2,5 mm

- Poussoirs d'appel à touches affleurantes en inox

8 appels

- Platine à 2 rangées (2 lampes réf. 001128 nécessaires)
- Dimensions : façade 180 x 270 mm, boîtier d'encastrement 158 x 252 x 57 mm

Caractéristiques Générales

Platines de rue - Série 100 audio

- Platine de rue monobloc à équiper d'un micro-HP BUS 2 fils réf. 346991 et d'un relais associé (ex : réf. 346230)
- Double grille de protection du Micro-HP
- Porte-étiquettes affleurants en makrolon interchangeables uniquement par l'arrière
- Eclairage porte-étiquettes : prévoir les lampes réf. 001128
- Vis de fermeture antivandales (clé fournie)
- Emplacement Ø25 mm pour lecteur Vigik ou canon PTT réf. 003748
- Pose encastrée (boîtier livré avec la platine) ou en saillie (guérite : 100 mm en haut, 60 mm en bas. A commander séparément)