

## BAES d'évacuation saillie IP67 IK07 plastique et inox ECO2 SATI adressable pour ERP et ERT

REF. 0 626 29



### VUE D'ENSEMBLE

Marque	Legrand
Emballage	1 unité
Volume	10.478 dm <sup>3</sup>
Poids	2203 g

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

#### Caractéristiques produit

#### IP 67 plastique/inox SATI Adressable

- IP 67 - IK 07 - Classe II
- Blocs étanches anti-corrosion pour locaux industriels
- BAES d'évacuation à LEDs 45 lm - 1 h (consommation 0,5 W)

#### Caractéristiques Générales

#### BAES, [BAES + BAEH] et DBR ECO 2 SATI Adressable - blocs saillie pour ERP et ERT

- Blocs saillie SATI Adressable à LEDs et très faible consommation d'énergie, certifiés NF Environnement et NF AEAS Performance SATI
- Equipés de batteries Ni-Mh, à faible impact sur l'environnement
- Fonction adressable : paramétrable à distance par configurateur mobile infrarouge réf. 0 626 10
- Contrôlables à distance avec l'interface pour blocs SATI Adressable réf. 0 626 00 et l'écran tactile de contrôle Mosaic réf. 0 626 01
- Compatibles SATI AutoDiag
- Mise au repos par télécommande non polarisée (pas de sens de câblage) réf. 0 039 00 ou 0 039 01
- Les blocs d'évacuation et les DBR ECO 2 incluent un jeu d'étiquettes repositionnables et recyclables
- Alimentation 230 V~ - 50/60 Hz