



Centrale 99 zones pour gestion température MyHOME_Up pose murale saillie

REF. 3550

MY HOME

BTICINO

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Centrale pouvant fonctionner en mode chauffage ou rafraîchissement et gérant jusqu'à 99 zones différentes maximum pilotable avec l'App. MyHOME_Up permettant de paramétrer, d'associer, d'utiliser et de créer des scénarios

- Centrale BUS pour gestion de température - livrée complète
- Possibilité de :
 - programmation horaire/hebdomadaire pour chaque zone de la température
 - visualisation du programme en cours sur l'écran
 - possibilité de réaliser 6 programmes différents
- Programmation par PC ou via clavier en face avant
- Alimentation par batterie 6V 0,5Ah non fournie
- Permet de gérer les contacts magnétiques installés sur les fenêtres pour activer la fonction économie d'énergie (extinction des zones soumises à des renouvellements d'air)

Avantages

Pas de configuration, pas de logiciel, l'association de tous les appareils est faite via l'App. MyHOME_Up

Les + installation

Installation murale en saillie avec support métallique fourni

Les + utilisation

Permet de gérer jusqu'à 99 zones

Recommandations / restrictions d'usages

Usage en intérieur uniquement

Information sur la gamme

Le système domotique MyHOME propose un large choix de commandes (commandes simples, scénarios, écrans tactiles) et de finitions d'appareillage des marques Arnould, Bticino et Legrand. MyHOME domotique, vous garantit un projet en toute sérénité, et la possibilité de le faire évoluer au gré de vos envies : projets d'amélioration de l'existant, extension, rénovation légère ou rénovation lourde, constructions neuves. Des fonctionnalités pour une habitation de nouvelle génération : automatisation des lumières et volets, thermorégulation, gestion d'énergie, diffusion sonore, alarme intrusion, vidéophonie, contrôle à distance... Toutes ces fonctions sont pilotables en local via des commandes dédiées disponibles dans différentes gammes d'appareillage Bticino et Legrand ou sur un écran tactile central. D'un seul geste, il est ainsi possible de simuler une présence, d'allumer les lumières du rez de chaussée ou bien de les éteindre de l'étage, il est aussi possible de mettre la maison en sommeil.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Type de montage	saillie	Détecteur de pluie	Non
Fonction	module de base	Capteur de température	3 - 40 °C
Fonction centrale ARRÊT	Oui	Nombre de canaux	108
Commutateur de groupe	Oui	Extension de module jusqu'aux canaux max.	108
Fonction anti-panique	Non	Courant nominal assigné	0.075 A
Simulation de présence	Non	Tension assignée	18 - 27 V
Minuterie d'escalier et avertissement	Non	Classe de protection (IP)	IP20
Fonction d'arrêt différé, nombre de canaux	108	Largeur dans les unités de partition	3
Plage temporelle	1 - 1 min	Largeur	210 mm
Programme hebdomadaire	Oui	Hauteur	140 mm
Programme astronomique	Oui	Profondeur	40 mm