

Interrupteur ou va-et-vient 10AX 250V~ Mosaic Easy-Led 1 module - blanc

REF. 077001L

MOSAIC

LEGRAND



8,42 €

Tarif professionnel de référence HT hors éco-contribution

Produit de vente courante habituellement stockée par la distribution

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Va-et-vient Mosaic Easy-Led 10 AX - 250 V~

- 1 mécanisme permet de faire une fonction à voyant ou standard
- Devient lumineux avec voyant brochable réf. 0 676 86L en 230 V ou réf. 0 676 87L en 12, 24 et 48 V
- Devient témoin avec voyant brochable réf. 0 676 85L en 230 V ou réf. 0 676 89L en 12, 24 et 48 V

1 module

- Blanc

Caractéristiques générales

Mosaic™ - interrupteurs et Prêt-à-Poser

Connexion rapide par bornes automatiques

Information sur la gamme

Pour les bâtiments tertiaires et résidentiels, Mosaic™ est la référence de l'appareillage avec plus de 250 fonctions disponibles, une offre esthétique, fiable, stockée partout et rapide à installer. Mosaic™, c'est avant tout un mécanisme au format 45 x 45, composable dès 1 module, à poser et à installer sur tous types de supports : mur, colonne, colonnette, boîte de sol, goulotte...L'esthétique de Mosaic évolue pour répondre aux tendances actuelles des bâtiments, avec des larges chanfreins sur la plaque de finition apportant dynamisme et légèreté pour sublimer le produit et un rappel bi-matière sur les doigts des interrupteurs et poussoirs pour faire écho à la plaque et sublimer les fonctions lumineuses. Disponible en 3 finitions : blanc brillant, alu, noir mat, blanc antimicrobien pour les environnements exigeants alliant hygiène et esthétique. Les innovations telles que Mosaic Easy-Led (1 mécanisme unique qui devient lumineux ou témoin avec un voyant à brocher) ou Mosaic Link (les prises à raccordement latéral d'un simple geste) font de cette gamme d'appareillage un atout pour les installateurs.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Type de commutation	va-et-vient	Courant nominal assigné	10 A
Type de commande	bascule/bouton	Courant de commutation pour lampes fluorescentes	10 AX
Assemblage	appareil modulaire pour interrupteur résidentiel et tertiaire	Contact de report	Non
Nombre de modules (construction modulaire)	1	Type de raccordement	autre
Bouton-poussoir	Non	Interrupteur de chauffage	Non
Nombre de bascules d'actionnement	1	Interrupteur de machine à laver	Non
Type de montage	support de module	Largeur d'appareil	22.5 mm
Type de fixation	à clipser	Hauteur d'appareil	45 mm
Avec plaque de montage	Non	Profondeur d'appareil	36 mm
Matériau	plastique	Profondeur d'encastrement	24 mm
Qualité du matériau	thermoplastique	Compatible avec Apple HomeKit	Non
Sans halogène	Oui	Compatible avec Google Assistant	Non
Traitement antibactérien	Non	Profondeur min. de la boîte d'encastrement	30 mm
Traitement de surface	non traité	Compatible avec Amazon Alexa	Non
Finition de la surface	brillant	Possible support IFTTT	Non
Couleur	blanc	Température d'utilisation /d'installation	-5 - 35 °C
Numéro RAL (équivalent)	9003	Température de stockage	-10 - 70 °C
Zone de texte/surface d'inscription	non	Type de tension	AC
Voyant	non	Fréquence d'alimentation	-50 - 60 Hz
Fonction d'éclairage	autre	Indication de repérage des bornes de raccordement	Oui
Type d'éclairage	autre	Capacité des bornes	2.5 - 2.5 mm ²
Adapté à la classe de protection (IP)	IP31	Section de câble	2.5 - 2.5 mm ²
Résistance aux chocs	IK04	Nature d'embout entrée de câble	Non applicable
Tension nominale	250 V	Maintien du câble	Non applicable

Ces prix ne sont que des prix indicatifs pour la France métropolitaine. Ils ne constituent en aucun cas une offre ou un engagement de la part de la Société Legrand, qui commercialise ses produits au travers de professionnels distributeurs et installateurs libres de déterminer leur prix de revente. Ils ne constituent en aucun cas des prix imposés à la revente. Prix indicatif hors pose. Toutes les indications mentionnées sur le présent document sont susceptibles de modifications. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.