

**Bouton tournant non lumineux à manette noire IP69 Osmoz composable - 3 positions droite et gauche rappel au centre 45°**

REF. 0 239 28

OSMOZ

LEGRAND

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Osmoz, auxiliaire de commande et de signalisation à monter sur un panneau ou dans un boîtier

- Bouton tournant non lumineux Osmoz composable
- A manette - Noir - 3 positions droite et gauche rappel au centre - 45°
- IP69
- Equipé d'une bague de serrage
- Conforme à la norme IEC 60947-5-1

Information sur la gamme

Les produits Osmoz sont des auxiliaires de commande et de signalisation lumineux ou non lumineux. Ils sont composés de têtes : boutons à impulsion, double touches, boutons à accrochage, boutons tournants à manette, à levier, à clé, voyants, coup de poing... En version à composer, il faut associer une tête avec un sous ensemble blocs ou un bloc et un étrier. Une version complète est également disponible. Le montage de ces unités de commande et signalisation se fait sur un panneau ou dans un boîtier. Un repérage des commandes peut se faire à l'aide de cadre avec insert ou d'étiquettes.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Nombre de positions de commutation	3	Avec bague frontale	Oui
Finition de l'élément d'actionnement	Manette / levier	Matériau de la bague frontale	Plastique
Adapté à l'éclairage	Non	Couleur de bague frontale	Chrome
Couleur de l'élément d'actionnement	Noir	Classe de protection (IP), face avant	IP66
Couleur de la calotte du voyant lumineux	Autre	Résistance aux chocs (IK)	IK05
Type de lentille	Rond	Température d'utilisation /d'installation	-25-70 °C
Diamètre de trou	22.5 mm	Température de stockage	-40-70 °C
Fonction de commutation encliquetable	Non	Sans halogène	Oui
A rappel	Oui	EAN/Gencode	3245060239282