



Porte blanche XL³125 IP40 IK09 pour coffret 3 rangées référence 401613

REF. 4 018 63

VUE D'ENSEMBLE

Marque	Legrand
Emballage	1 unité
Volume	10.308 dm ³
Poids	1574 g

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Caractéristiques produit

Portes - IP 40 - IK 09

- Pour coffrets XL³ 125
- Portes réversibles
- Équipables d'une serrure n° 850 (réf. 4 018 51)

Blanches RAL 9003

- Pour coffret 3 rangées réf. 4 016 13

Caractéristiques Générales

XL³ 125 - coffrets de distribution 18 modules

- IP 40 - IK 09 avec porte
- IP 30 - IK 08 sans porte
- Classe II
- Auto-extinguibilité : tenue au fil incandescent 750 °C
- Conformés à la réglementation des ERP (Etablissements Recevant du Public) et des IGH (Immeubles de Grande Hauteur) selon la norme NF EN 60695-2-11
- Conformés à la norme IEC 60670-24
- Conformés à la norme IEC 62 208 : permet de réaliser des ensembles conformes à l'IEC 61 439-3