



Coffret Drivia 13 modules 2 rangées IP30 IK05 - Blanc RAL9003

REF. 4 012 12

DRIVIA

LEGRAND

Drivia 13, coffret saillie 13 modules par rangée, pouvant s'installer sur goulotte GTL, dans bac d'encastrement ou sur mur

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

- Coffret Drivia 2 rangées de 13 modules - 375x250x103,5mm
- Livré avec :
 - bornier à connexion automatique IP2X pour conducteurs de protection
 - 1 bornier Phase et 1 bornier Neutre IP2X
 - obturateurs séparables par module et demi-module
 - accessoires de pré-fixation sur goulotte GTL (ou sur mur) Drivia clip
 - accessoires de jumelage horizontal/vertical (pour 2 coffrets ou coffret + platines) Drivia easy
 - porte plans adhésif
 - planche d'étiquettes et bandeau de repérage des appareils modulaires
 - 1 porte-étiquette par rangée
- IP30 - IK05 (IP40 - IK07 avec porte) - Classe II avec plaques de fond isolantes - Blanc RAL9003
- Espace sous rails : 40mm - Entraxe entre rails : 125mm
- Auto-extinguibilité : tenue au fil incandescent 750°C conforme à la réglementation des ERP (Etablissements Recevant du Public) et des IGH (Immeubles de Grande Hauteur) selon la norme NF EN 60 695-2-11 - Conforme à la norme IEC 60670-24 - Conforme à la norme IEC 62 208 : permet de réaliser des ensembles conformes à l'IEC 61 439-3

Avantages

- Conforme à la norme IEC 62 208 : permet de réaliser des ensembles conformes à l'IEC 61 439-3

Les + installation

Avec rail inclinable 3 positions et extractible pour faciliter le câblage

Les + utilisation

Possibiliter de rajouter une porte blanche ou transparente

Information sur la gamme

Tableau électrique et coffret de communication DRIVIA™ : complet et innovant. Les coffrets 13 et 18 modules par rangée peuvent être installés en résidentiel ou en petit tertiaire grâce à sa conformité à la réglementation des ERP (Etablissements Recevant du Public) et des IGH (Immeubles de Grande Hauteur). L'installation peut se faire directement au mur, ou sur goulotte GTL en saillie ou en encastré grâce aux connecteurs Drivia™ Clip. Il est également possible de jumeler des coffrets à la verticale ou à l'horizontale avec des cavaliers de liaison Drivia™ Easy. La fixation est facile et rapide grâce à l'accessoire DRIVIA clip qui permet une fixation du châssis du coffret sur la goulotte GTL et son réglage en hauteur. Le câblage dans le coffret est facilité grâce au rail extractible par simples clips latéraux et par les rails inclinables en position basse ou haute pour accès facilité aux connectiques des produits. Le coffret de communication DRIVIA permet la répartition des médias dans la même esthétique que le tableau électrique pour plus d'homogénéité dans le logement : différentes compositions (en kit ou vrac) sont proposées à la vente.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

		Rail DIN	Oui
Mode de pose	Saillie	Avec cadre/support de montage	Non
Nombres de rangées	2	Possibilité de montage en saillie	Oui
Largeur en nombre de modules	13	Finition CEM	Non
Type de couverture	Optionnel	Couleur	Blanc
Finition du couvercle	Avec échancrure	Numéro RAL	9003
Couvercle/porte transparent(e)	Non	Classe de protection (IP)	IP30
Porte pour transmission du signal	Oui	Hauteur	375 mm
Avec serrure	Oui	Largeur	250 mm
Type de fermeture	Cylindre	Profondeur	103.5 mm
Matériau du boîtier/corps	Plastique	Capacité du tableau (en nombre de modules)	26
Profondeur d'encastrement	99.5 mm	Résistance aux chocs (IK)	IK05
Hauteur d'encastrement	371 mm	Temperature d'utilisation /d'installation	-10-40 °C
Largeur d'encastrement	246 mm	Temperature de stockage	-20-70 °C
Profondeur intérieure	47.5 mm	Equipé de visière de protection antipluie	Non
Borne de mise à la terre	Oui	EAN/Gencode	3245064012126
Borne à conducteur neutre	Oui		

PIÈCES DÉTACHÉES

-  Commande réservée aux professionnels
-  Délais de 15 jours à 3 semaines à réception de commande
-  À commander à votre distributeur en matériel électrique

Ref.	Désignation.
9 803 74	Kit charnières et gâche pour coffret DRIVIA
9 803 75	Lot de 20 vis capot pour fixation de porte sur coffret DRIVIA

* Les prix indiqués sont des prix tarif fabricant, destinés à la clientèle professionnelle, donnés à titre indicatifs pour la France métropolitaine et ne constituent en aucun cas un prix imposé à la revente.

Toutes les indications mentionnées sur le présent e-catalogue (caractéristiques et cotes) sont susceptibles de modifications, elles ne peuvent donc constituer un engagement de notre part. La présente notice est réservée aux professionnels exclusivement. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.