

## Porte métal pour coffret XL<sup>3</sup>800 largeur 950mm hauteur 1095mm

REF. 0 212 76



### VUE D'ENSEMBLE

Marque	Legrand
Emballage	1 unité
Volume	56.43 dm <sup>3</sup>
Poids	14913 g

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

#### Caractéristiques produit

##### Portes

- Livrées avec poignées à barillet interchangeable à commander séparément
- Distance plastron/porte métal : 48 mm
- Pour coffret hauteur : 1095 mm
- Pour coffret largeur : 950 mm

#### Caractéristiques Générales

##### XL<sup>3</sup> 800 - coffrets de distribution IP 55

- IP 55 avec porte IK 08
- Enveloppes métal. Peuvent recevoir les appareils jusqu'à 630 A
- Tenue au feu selon IEC 60695-2-11 : 750 °C / 5 s
- Pour installation dans les ERP
- Capacité 24 et 36 modules par rangée
- RAL 7035
- Jumelage horizontal
- Pour un usage intérieur en milieu industriel nécessitant un indice de protection élevé

### PIÈCES DÉTACHÉES



Commande réservée aux professionnels



Délais de 15 jours à 3 semaines à réception de commande



À commander à votre distributeur en matériel électrique

#### Garantie des pièces détachées

Pas d'incidence sur la garantie du produit fini. Pièces détachées garanties contre défaut par échange sous 15 jours maxi.

Ref.	Désignation.	Prix unitaire (€ HT*)	Commande minimum
980288	Poignée avec Cache	104,20	1

\* Les prix indiqués sont des prix tarif fabricant, destinés à la clientèle professionnelle, donnés à titre indicatifs pour la France métropolitaine et ne constituent en aucun cas un prix imposé à la revente. Base tarif hors-taxe janvier 2015

Toutes les indications mentionnées sur le présent e-catalogue (caractéristiques et cotes) sont susceptibles de modifications, elles ne peuvent donc constituer un engagement de notre part. La présente notice est réservée aux professionnels exclusivement. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.