

## Cadre saillie 2 postes Appareillage saillie blanc

REF. 0 860 92

ASL

LEGRAND



8,07 €

Tarif professionnel de référence HT hors éco-contribution

### CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Appareillage saillie composable, un cadre permettant l'installation d'un mécanisme en saillie, s'intégrant facilement sur tous les murs, idéal pour la rénovation

- Cadre saillie 2 postes - 138mm x 72mm - pour mécanismes composables - Appareillage saillie composable
- Pour arrivée des fils par l'arrière
- Entrées défonçables acceptant jusqu'à 6 x 2,5mm<sup>2</sup>
- Mécanisme IP2X protégé contre les contacts directs - 250V~ - Livré bornes ouvertes
- Blanc RAL9003

### Les + installation

Utilisable indifféremment en horizontal ou vertical

### Information sur la gamme

L'appareillage saillie, idéal pour la rénovation, propose des mécanismes composables ou complets. La finition blanche permet de s'intégrer facilement sur tous les murs. La gamme propose des fonctionnalités essentielles pour la maison : commandes (interrupteurs, poussoirs, interrupteur variateur, commandes de VMC et de volet roulant), prises de courant, téléphone, télévision, informatique, boîtes de dérivation et sortie de câbles etc. Des cadres permettent le montage d'appareillage dans les moulures et plinthes DLPlus ou le long des moulures pour rajouter des prises ou des commandes.

*Ces prix ne sont que des prix indicatifs pour la France métropolitaine. Ils ne constituent en aucun cas une offre ou un engagement de la part de la Société Legrand, qui commercialise ses produits au travers de professionnels distributeurs et installateurs libres de déterminer leur prix de revente. Ils ne constituent en aucun cas des prix imposés à la revente. Prix indicatif hors pose. Toutes les indications mentionnées sur le présent document sont susceptibles de modifications. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.*

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

<b>Assemblage</b>	<b>Cadre apparent</b>	<b>Transparent</b>	<b>Non</b>
<b>Adapté aux programmes d'interrupteur résidentiels modulaires</b>	<b>Non</b>	<b>Avec cadre de recouvrement</b>	<b>Non</b>
<b>Nombre de modules (construction modulaire)</b>	<b>2</b>	<b>Avec entrée de câble</b>	<b>Oui</b>
<b>Nombre d'unités</b>	<b>1</b>	<b>Avec entrée de câble</b>	<b>Oui</b>
<b>Sens de montage</b>	<b>Horizontal et vertical</b>	<b>Avec insertion de raccord à écrou</b>	<b>Non</b>
<b>Forme</b>	<b>Rectangulaire</b>	<b>Résistant aux chocs</b>	<b>Oui</b>
<b>Matériau</b>	<b>Plastique</b>	<b>Classe de protection (IP)</b>	<b>IP2X</b>
<b>Qualité du matériau</b>	<b>Thermoplastique</b>	<b>Largeur d'appareil</b>	<b>138 mm</b>
<b>Sans halogène</b>	<b>Oui</b>	<b>Hauteur d'appareil</b>	<b>72 mm</b>
<b>Traitement de surface</b>	<b>Non traité</b>	<b>Profondeur d'appareil</b>	<b>22 mm</b>
<b>Finition de la surface</b>	<b>Brillant</b>	<b>Résistance aux chocs (IK)</b>	<b>IK02</b>
<b>Couleur</b>	<b>Blanc</b>	<b>Température d'utilisation /d'installation</b>	<b>-5-40 °C</b>
<b>Numéro RAL (équivalent)</b>	<b>9003</b>	<b>Température de stockage</b>	<b>-5-40 °C</b>
		<b>EAN/Gencode</b>	<b>3245060860929</b>

Ces prix ne sont que des prix indicatifs pour la France métropolitaine. Ils ne constituent en aucun cas une offre ou un engagement de la part de la Société Legrand, qui commercialise ses produits au travers de professionnels distributeurs et installateurs libres de déterminer leur prix de revente. Ils ne constituent en aucun cas des prix imposés à la revente. Prix indicatif hors pose. Toutes les indications mentionnées sur le présent document sont susceptibles de modifications. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.