



Disjoncteur magnétothermique DPX250 pouvoir de coupure 70kA 400V~ - 4P - 63A

REF. 0 253 70

DPX IS

LEGRAND

2 573,00 €

Tarif professionnel de référence HT hors éco-contribution

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

DPX, disjoncteur de puissance boîtier moulé, une solution optimale permettant de répondre aux exigences de protection des installations tertiaires et industrielles

- Disjoncteur de puissance DPX250 à déclencheur magnétothermique
- Pouvoir de coupure Icu 70kA (400V~) - 4P - In : 63A
- Thermique réglable de 0,64In à 1In - Magnétique réglable de 3,5In à 10In
- Reçoit les auxiliaires et les blocs différentiels ou le relais différentiel
- Se monte sur platine dans les coffrets et armoires XL³ - Conforme à la norme NF IEC 60947-2

Les + installation

Livré avec :

- plages de raccordement pour barres, dispositifs amont ou aval de raccordement pour cosses (largeur 20mm maxi)
- cache-vis
- plombage pour les réglage

Les + utilisation

Disjoncteur de puissance, "boîtier moulé", qui assure la coupure, la commande, le sectionnement et la protection des lignes électriques basse tension




Information sur la gamme

Gamme des disjoncteurs DPX-IS : cette gamme a été remplacée par la gamme DPX³-I

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Courant permanent nominal Iu	63 A	Montage de profilés chapeaux en option	Oui
Tension assignée	230-690 V	Relais de signalisation de déclenchement disponible	Oui
Courant de commutation de court-circuit limite nominal Icu à 400V, 50Hz	70 kA	Avec déclencheur à sous-tension intégré	Oui
Réglage de courant du déclencheur de surcharge	37.8-63 A	Nombre de pôles	4
Plage de réglage du déclencheur de court-circuit non retardé	220.5-630 A	Position du raccordement de circuit principal	frontal
Protection intégrée contre les mises à la terre accidentelles	Non	Finition de l'élément d'actionnement	manette / levier
Type de raccordement du circuit principal	raccordement à vis	Appareil complet avec unité de protection	Oui
Type de construction de l'appareil appareil complet installé dans un boîtier		Commande motorisée intégrée	Non
Adapté à un montage de profilés chapeaux	Non	Commande motorisée en option	Oui
		Classe de protection (IP)	IP20

PIÈCES DÉTACHÉES

-  Commande réservée aux professionnels
-  Délais de 15 jours à 3 semaines à réception de commande
-  À commander à votre distributeur en matériel électrique

Garantie des pièces détachées

Pas d'incidence sur la garantie du produit fini. Pièces détachées garanties contre défaut par échange sous 15 jours maxi.

Ref.	Désignation.	Prix unitaire (€ HT*)
		0,00
		0,00

* Les prix indiqués sont des prix tarif fabricant, destinés à la clientèle professionnelle, donnés à titre indicatifs pour la France métropolitaine et ne constituent en aucun cas un prix imposé à la revente. Base tarif hors-taxe janvier 2015

Toutes les indications mentionnées sur le présent e-catalogue (caractéristiques et cotes) sont susceptibles de modifications, elles ne peuvent donc constituer un engagement de notre part. La présente notice est réservée aux professionnels exclusivement. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.

Ces prix ne sont que des prix indicatifs pour la France métropolitaine. Ils ne constituent en aucun cas une offre ou un engagement de la part de la Société Legrand, qui commercialise ses produits au travers de professionnels distributeurs et installateurs libres de déterminer leur prix de revente. Ils ne constituent en aucun cas des prix imposés à la revente. Prix indicatif hors pose. Toutes les indications mentionnées sur le présent document sont susceptibles de modifications. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.