



Echangeur air/air capacité dissipation 36W/°C pour installation verticale sur panneau ou porte d'armoire - RAL7035

REF. 0 353 72

LEGRAND

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Equipement de gestion thermique pour armoire

- Echangeur air/air capacité dissipation 36W/°C
- Isolation totale des circuits intérieur et extérieur - Température ambiante de fonctionnement de - 5°C à + 40°C
- Assure le brassage permanent de l'air intérieur de l'armoire et son refroidissement sur un échangeur à plaques d'aluminium ou sur déclenchement du thermostat pré-réglé à 35°C
- Batterie d'échange lavable - Entretien réduit sans filtre
- RAL7035 - IK08

Les + installation

A installer verticalement sur un panneau ou une porte d'armoire

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Type de montage en saillie	montage en saillie (mur)
Tension de fonctionnement CA 50Hz	230 - 230 V
Type de tension	AC
Puissance thermique spécifique	36 W/K