



Echangeur air/air capacité dissipation 36W/°C pour installation verticale sur panneau ou porte d'armoire - RAL7035

REF. 0 353 72

LEGRAND

2 625,00 €

Tarif professionnel de référence HT hors éco-contribution

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Equipement de gestion thermique pour armoire

- Echangeur air/air capacité dissipation 36W/°C
- Isolation totale des circuits intérieur et extérieur - Température ambiante de fonctionnement de - 5°C à + 40°C
- Assure le brassage permanent de l'air intérieur de l'armoire et son refroidissement sur un échangeur à plaques d'aluminium ou sur déclenchement du thermostat pré-réglé à 35°C
- Batterie d'échange lavable - Entretien réduit sans filtre
- RAL7035 - IK08

Les + installation

A installer verticalement sur un panneau ou une porte d'armoire

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Type de montage en saillie	montage en saillie (mur)
Tension de fonctionnement CA 50Hz	230 - 230 V
Type de tension	AC
Puissance thermique spécifique	36 W/K

Ces prix ne sont que des prix indicatifs pour la France métropolitaine. Ils ne constituent en aucun cas une offre ou un engagement de la part de la Société Legrand, qui commercialise ses produits au travers de professionnels distributeurs et installateurs libres de déterminer leur prix de revente. Ils ne constituent en aucun cas des prix imposés à la revente. Prix indicatif hors pose. Toutes les indications mentionnées sur le présent document sont susceptibles de modifications. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.