



## Kit prise de sol et plan de travail inox étanche IP44 avec clapet de protection + boite à encastrer

REF. 0 921 10 LEGRAND

89,90 €

Prix conseillé TTC éco-contribution incluse

Cette prise de courant protégée par un volet permet le branchement d'un appareil électrique ou électronique au sol, sur un plan de travail ou au mur.

## **CARACTÉRISTIQUES PRODUIT**

- Utilisation : Sol , mur, plan de travail...
- IP44 installation en intérieur ou en extérieur protégé (véranda, terrasse protégée)
- · Ouverture du couvercle à 180°
- 1 référence = 1 appareil complet prêt à installer

## **CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES**

Marque	LEGRAND
Modèle	Broche de contact de protection
Pôle neutre sectionné simultanément	Non
Type de contact de protection	Rond
Nombre de contacts actifs (ronds)	2
Equipé d'un signal lumineux complémentaire	Non
Nombre d'unités	1
Nombre de modules (construction modulaire)	2
Nombre de phases	1
Impression/marquage	Sans
Type de connexion	Borne automatique
Avec volet de protection	Oui
Avec eclips / protection enfant	Oui
Avec zone de texte/surface d'inscription	Non

Ces prix ne sont que des prix indicatifs pour la France métropolitaine. Ils ne constituent en aucun cas une offre ou un engagement de la part de la Société Legrand, qui commercialise ses produits au travers de professionnels distributeurs et installateurs libres de déterminer leur prix de revente. Ils ne constituent en aucun cas des prix imposés à la revente. Prix indicatif hors pose. Toutes les indications mentionnées sur le présent document sont susceptibles de modifications. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.

Couleur	Autre
Finition métallique	Oui
Transparent	Non
Verrouillable	Non
Mécanisme d'éjection	Non
Encastrement isolé	Non
Avec éclairage fonctionnel	Non
Avec éclairage d'orientation	Non
Protection contre les surtensions	Non
Protection différentielle	Non
Avec microfusible	Non
Alimentation spéciale	Sans alimentation spéciale
Mode de pose	Encastré
Type de fixation	Fixation avec vis
Matériau	Métal
Qualité du matériau	Acier inoxydable (inox)
Sans halogène	Oui
Type de traitement de la surface	Métallique
Finition de la surface	Mat
Traitement antimicrobien	Non
Repiquage possible	Non
Avec dispositif on/off	Non
Prise inclinée ou inclinable	Non
Courant nominal	16 A
Tension nominale	250 V
Fréquence	50-60 Hz
Adapté à la classe de protection (IP)	IP44
Résistance aux chocs (IK)	IK08
Largeur d'appareil	86 mm
Hauteur d'appareil	86 mm

Ces prix ne sont que des prix indicatifs pour la France métropolitaine. Ils ne constituent en aucun cas une offre ou un engagement de la part de la Société Legrand, qui commercialise ses produits au travers de professionnels distributeurs et installateurs libres de déterminer leur prix de revente. Ils ne constituent en aucun cas des prix imposés à la revente. Prix indicatif hors pose. Toutes les indications mentionnées sur le présent document sont susceptibles de modifications. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.

Profondeur d'appareil	42 mm
Compatible avec Apple HomeKit	Non
Compatible avec Amazon Alexa	Non
Compatible avec Google Assistant	Non
Compatible IFTTT	Non
Avec répéteur de signal Wi-Fi	Non
Avec haut-parleur bluetooth intégré	Non
Pour « conditions difficiles » (selon VDE)	Non
Profondeur d'encastrement	40 mm
Temperature d'utilisation /d'installation	-5-35 °C
Temperature de stockage	-10-70 °C
Type de tension	AC
Power Delivery	Non
Indication de repérage des bornes de raccordement	Oui
précâblé	Non
Capacité des bornes	1.5-2.5 mm²
Nature du cable pour connexion	Rigide
Section de câble	1.5-2.5 mm²
Maintien du cable	Autre
Composition	Mécanisme complet avec plaque
Objet connecté	Non
EAN/Gencode	3245060921101

## **NORMES ET RÉGLEMENTATIONS**

Environnement et recyclage







Ces prix ne sont que des prix indicatifs pour la France métropolitaine. Ils ne constituent en aucun cas une offre ou un engagement de la part de la Société Legrand, qui commercialise ses produits au travers de professionnels distributeurs et installateurs libres de déterminer leur prix de revente. Ils ne constituent en aucun cas des prix imposés à la revente. Prix indicatif hors pose. Toutes les indications mentionnées sur le présent document sont susceptibles de modifications. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.