

Barre cuivre plate rigide à trous taraudés section 25x4mm - 280A ou 250A admissibles - longueur 990mm

REF. 0 374 38

LEGRAND



CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Répartition standard, barre cuivre plate pour le raccordement des conducteurs de protection dans les coffrets et armoires de distribution

- Barre cuivre plate rigide à trous taraudés
- Section 25x4mm
- I admissible :
 - si IP inférieur ou égal à IP30 : 280A
 - si IP supérieur à IP30 : 250A
- Ø trous : M6
- Longueur 990mm

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Courant assigné In	250 A
Modèle	Plat
Longueur	990 mm
Largeur	4 mm
Hauteur	25 mm
Flexible	Non
Traitement de surface	Non traité
EAN/Gencode	3245060374389