

## Barre cuivre plate rigide à trous taraudés section 25x4mm - 280A ou 250A admissibles - longueur 990mm

REF. 0 374 38



### VUE D'ENSEMBLE

Produit de vente courante habituellement stocké par la distribution

Marque	Legrand
Emballage	10 unités
Volume	1 dm <sup>3</sup>
Poids	7830 g

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

#### Caractéristiques produit

##### Barres cuivre

##### Plates rigides à trous taraudés

- Section : 25 x 4 mm<sup>2</sup>
- I admissible si IP ≤ 30 : 280 A
- I admissible IP > 30 : 250 A
- Trous Ø : M6 mm
- Longueur : 990 mm

#### Caractéristiques Générales

##### Barres cuivre et accessoires

- Répartition "standard"