



Prise de courant avec terre Céliane Surface avec plaque étanche - Blanc

REF. 0 991 70

CÉLIANE

LEGRAND

Niveau   

Finition Blanc IP 44 Locaux humides



CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Avec son design à fleur de mur, la prise Surface Céliane s'intègre toujours dans le décor

- Véritable innovation Legrand, son socle rétractable évite l'accumulation de poussière et permet de se brancher facilement
- Sécurisante, propre et design, voici le nouveau standard de la prise de courant
- Connexion rapide sans outil par bornes automatiques - 1 référence = 1 appareil complet prêt à installer
- Pour locaux humides - IP44
- Avec éclips de protection pour protection des enfants

Information sur la gamme

Céliane™, la gamme de prises et interrupteurs qui allie fonctions et esthétique et qui permet une multitude de combinaisons pour personnaliser un intérieur. Des fonctionnalités toujours plus innovantes comme la prise Surface, l'interrupteur Soft, le chargeur sans fil - induction, les chargeurs USB, USB-C en plus des fonctions standard. L'association de la fonction (disponible en blanc, titane ou graphite) avec des plaques de finition Laquées, Poudrées, Métal ou Matières permet des combinaisons à l'infini pour un style unique. Les plaques sont disponibles en version 1 à 4 postes pour un montage horizontal ou vertical et en version 2 et 3 postes entraxe 57 mm pour intégrer Céliane en rénovation dans des anciennes boîtes d'encastrement.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque	Legrand
Type de pose	Encastré
Etat de livraison	Complet
Intensité	16 A
Tension	250 V
Nombre de modules	1 poste
Composition	Livré complet avec support et plaque blanche
Dimensions	82 x 90 x 30 mm
Type de connexion	Bornes à connexion automatiques
Caractéristiques produit	Avec éclips de protection
IP	44
IK	04