



Disjoncteur électronique DPX250 pouvoir de coupure 70kA 400V~ - 3P - 160A

REF. 0 254 52

LEGRAND

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Disjoncteurs électroniques

- Réglages, Ir, I_{sd}, Tr, Tsd
- Voyants de fonctionnement
- Prise de test
- Sélectivité dynamique et logique

Pouvoir de coupure I_{cu} 70 kA (400 V~)

- 3P

Caractéristiques générales

DPX™ 250 - disjoncteurs de puissance magnétothermiques et électroniques de 40 à 250 A

Disjoncteurs de puissance, boîtiers moulés, qui assurent la coupure, la commande, le sectionnement et la protection des lignes électriques basse tension

S'équipent avec les auxiliaires

S'associent aux blocs différentiels ou au relais différentiel

Livrés avec : plages de raccordement pour barres, dispositifs amont ou aval de raccordement pour cosses (largeur 20 mm maxi) et cache-vis

Conformes à la norme NF IEC 60947-2

Réglages plombables

Se montent sur platine dans les coffrets et armoires XL³




Information sur la gamme

Gamme des disjoncteurs de puissance DPX : cette gamme a été remplacée par la gamme DPX³

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Réglage de courant du déclencheur de surcharge	64 - 160 A	Montage de profilés chapeaux en option	Oui
Nombre de pôles	3	Classe de protection (IP)	IP20
Tension assignée	230 - 690 V	Type de construction de l'appareil	appareil complet installé dans un boîtier
Courant de commutation de court-circuit limite nominal Icu à 400V, 50Hz	70 kA	Relais de signalisation de déclenchement disponible	Oui
Plage de réglage du déclencheur de court-circuit retardé de courte durée	96 - 1600 A	Avec déclencheur à sous-tension	Oui
Courant permanent nominal Iu	160 A	Position du raccordement de circuit principal	avant
Protection intégrée contre les mises à la terre accidentelles	Non	Commande motorisée en option	Oui
Type de raccordement du circuit principal	borne à vis	Appareil complet avec unité de protection	Oui
Adapté à un montage de profilés chapeaux	Non	Commande motorisée intégrée	Non
		Finition de l'élément d'actionnement	manette

PIÈCES DÉTACHÉES

-  Commande réservée aux professionnels
-  Délais de 15 jours à 3 semaines à réception de commande
-  À commander à votre distributeur en matériel électrique

Garantie des pièces détachées

Pas d'incidence sur la garantie du produit fini. Pièces détachées garanties contre défaut par échange sous 15 jours maxi.

Ref.	Désignation.	Prix unitaire (€ HT*)	Commande minimum
980263	KIT PIECES DE RECHANGE DPX 250	24,36	8
980255	KIT PIECES DE RECHANGE DPX 250	143,00	6

* Les prix indiqués sont des prix tarif fabricant, destinés à la clientèle professionnelle, donnés à titre indicatifs pour la France métropolitaine et ne constituent en aucun cas un prix imposé à la revente. Base tarif hors-taxe janvier 2015

Toutes les indications mentionnées sur le présent e-catalogue (caractéristiques et cotes) sont susceptibles de modifications, elles ne peuvent donc constituer un engagement de notre part. La présente notice est réservée aux professionnels exclusivement. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.