



Poussoir lumineux (voyant fourni) Neptune avec symbole sonnette 6A - Blanc

REF. 0 913 44

NEPTUNE

LEGRAND

Neptune, une commande pour sonnerie monobloc, de couleur blanche, prête à installer en encastré, un appareillage simple et robuste qui s'adapte à tous les projets en rénovation ou en neuf

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

- Un poussoir qui vous permet de vous repérer en toute sérénité dans l'obscurité
- Livré avec voyant lumineux
- Solution conçue pour faciliter l'accès aux personnes à mobilité réduite
- 1 référence = 1 appareil complet prêt à installer

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque LEGRAND

Composition Mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)

Modèle Autre

Type de commande Bascule/rocker

Nombre de contacts en tant que contacts à ouverture 1

Nombre de contacts en tant que contacts à fermeture 1

Version sans contact Non

Nombre de bascules d'actionnement 1

Nombre de modules (construction modulaire) 2

Nombre de pôles 2

Tension nominale 48 V

Calibre/courant nominal assigné (In) 6 A

Avec éclairage Oui

Equippé d'un signal lumineux complémentaire Oui

Contact de report Non

Type de connexion	Borne automatique
Mode de pose	Encastré
Type de fixation	Fixation à griffes/vis
Matériau	Plastique
Qualité du matériau	Thermoplastique
Sans halogène	Oui
Traitement antimicrobien	Non
Type de traitement de la surface	Non traité
Finition de la surface	Brillant
Couleur	Blanc
Numéro RAL (équivalent)	9003
Transparent	Non
Avec zone de texte/surface d'inscription	Non
Type d'impression	Symbole « sonnerie »
Adapté à la classe de protection (IP)	IP20
Résistance aux chocs (IK)	IK04
Largeur d'appareil	80 mm
Hauteur d'appareil	80 mm
Profondeur d'appareil	42.5 mm
Profondeur min. de la boîte d'encastrement	40 mm
Compatible avec Apple HomeKit	Non
Compatible avec Google Assistant	Non
Compatible avec Amazon Alexa	Non
Compatible IFTTT	Non
Profondeur d'encastrement	28 mm
Température d'utilisation /d'installation	-5-35 °C
Température de stockage	-5-35 °C
Type de tension	AC
Fréquence	50-60 Hz

Section de câble	1.5-1.5 mm ²
EAN/Gencode	3414970994493

NORMES ET RÉGLEMENTATIONS

Environnement et recyclage

