

Interrupteur ou va-et-vient ou commande de VMC Céliane 10AX 230V~

REF. 0 670 01

CÉLIANE

LEGRAND



CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Poussoir d'appel avec indicateur lumineux

- Permet en fonction du nombre de mécanisme (1, 2 ou 5 associés) et type d'enjoliveur (doigt étroit ou large) de réaliser des fonctions va-et-vient ou interrupteur simples, doubles ou 5 commandes
- A associer aux voyants pour fonction témoin ou lumineux
- Vitesse lente ou rapide pour commande directe d'une ventilation mécanique centralisée
- A installer en complément du poussoir d'appel à l'intérieur de la chambre avec l'inter à badge

Caractéristiques générales

Céliane™ - équipements pour hôtels

Information sur la gamme

Céliane™, la gamme d'appareillage qui allie fonctions et esthétique et qui permet une multitude de combinaisons pour personnaliser un intérieur. Des fonctionnalités toujours plus innovantes comme la prise Surface, l'interrupteur Soft, le chargeur sans fil - induction, les chargeurs USB, USB-C en plus des fonctions standard. L'association de la fonction (disponible en blanc, titane ou graphite) avec des plaques de finition Laquées, Poudrées, Métal ou Matières permet des combinaisons à l'infini pour un style unique. Les plaques sont disponibles en version 1 à 4 postes pour un montage horizontal ou vertical et en version 2 et 3 postes entraxe 57 mm pour intégrer Céliane en rénovation dans des anciennes boîtes d'encastrement. Céliane se décline également en version Céliane with Netatmo pour contrôler les éclairages, volets roulants et autres appareils électriques depuis votre smartphone ou par commande vocale pour une intégration parfaite dans votre installation.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Type de commutation	va-et-vient	Adapté à la classe de protection (IP)	IP21
Type de commande	bascule/bouton	Résistance aux chocs	IK04
Assemblage	appareil modulaire pour interrupteur résidentiel et tertiaire	Tension nominale	250 V
Nombre de modules (construction modulaire)	2	Courant nominal assigné	10 A
Bouton-poussoir	Non	Courant de commutation pour lampes fluorescentes	10 AX
Nombre de bascules d'actionnement	1	Contact de report	Non
Type de montage	support de module	Type de raccordement	autre
Type de fixation	à clipser	Interrupteur de chauffage	Non
Avec plaque de montage	Non	Interrupteur de machine à laver	Non
Matériau	plastique	Largeur d'appareil	45 mm
Qualité du matériau	thermoplastique	Hauteur d'appareil	45 mm
Sans halogène	Oui	Profondeur d'appareil	32 mm
Traitement antibactérien	Non	Profondeur d'encastrement	24 mm
Traitement de surface	non traité	Compatible avec Apple HomeKit	Non
Finition de la surface	mat	Compatible avec Google Assistant	Non
Couleur	gris	Profondeur min. de la boîte d'encastrement	30 mm
Numéro RAL (équivalent)	7016	Compatible avec Amazon Alexa	Non
Zone de texte/surface d'inscription	non	Possible support IFTTT	Non
Voyant	optionnel	Type de tension	AC
Fonction d'éclairage	autre	Fréquence d'alimentation	-50 - 60 Hz
Type d'éclairage	autre	Nature d'embout entrée de câble	Non applicable
		Maintien du câble	Non applicable