

Réhausse DLPlus - longueur 2,1m - marron

REF. 0 306 77

DLPLUS

LEGRAND

**CARACTÉRISTIQUES PRODUIT**

DLPlus, la réhausse permet la pose en plinthe des moulures

- Réhausse pour moulures DLPlus
- Pour Moulures DLPlus 20mm x 12,5mm, 32mm x 12,5mm, 40mm x 12,5mm, 32mm x 16mm, 40mm x 16mm, 32mm x 20mm, 40mm x 20mm, 60mm x 20mm, 75mm x 20mm
- Marron - Livrée en 15 longueurs de 2,10m
- 3 compartiments pour une distribution séparée des courants forts et des courants faibles

Les + installation

Solidarisation de la rehausse avec la moulure par adhésif

Les + utilisation

Permet une finition de l'installation électrique propre et soignée - Pour utilisation en plinthe des moulures

Information sur la gamme

Les moulures et plinthes DLP permettent une rénovation facile pour la distribution, la protection mais aussi la dérivation des fils et câblage de l'installation électrique. Les moulures DLPlus sont équipées d'une membrane stop-fils qui permet lors de l'installation que les conducteurs restent en place dans la moulure, le positionnement aisé des conducteurs, des accessoires de finition et des couvercles et de ne pas avoir à ajouter d'agrafes. Les profilés sont livrés avec un couvercle à clipser (démontable à l'aide d'un tournevis). Le cheminement des moulures et plinthes est facilité par des angles variables s'adaptant à tous les angles de murs de 60° à 120°. La fixation des moulures et plinthes se fait par collage, cheville, vis ou clous sur le mur.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Hauteur du câble pour plinthe	12.5 mm
Profondeur du câble pour plinthe	20 mm
Garnissage	sans
Type de montage appareil d'installation	standard
Matériau	plastique
Sans halogène	Non
Traitement antibactérien	Non
Couleur	marron
Numéro RAL	8014
Décoration	sans